


ROTHENBERGER

INDUSTRIAL

H Használati útmutató



0359

Gáz G30 / G31
KAT. I3B/P (50)
50 mbar
G 1/4"

Cikkszám: 035984,85,86,87

Bevezetés



Olvassa el gondosan a Használati utasítást, mielőtt a készüléket üzembe helyezi.

A 035984, 035985, 035986 és 035987 típusú Kültéri gázüzemű hőszugárzók MŰSZAKI ADATAI

Gáz típusa	Bután G30, 50 mbar Propán G31, 50 mbar
gáz kategória, üzemi nyomás	I3B/P (50), 50 mbar
az égő fűvókája:	0,9 mm
Névleges teljesítmény	2,50– 4,20 kW (0,2– 0,34 kg/h)

AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

1. tartó konzol
2. konzol-rögzítő csavar
3. gázpalack zárószelep
4. beállító csavar
5. alátét és biztosítógyűrű
6. szárnyas anya
7. nyomáscsökkentő hollandere
8. 50 mbar nem állítható nyomáscsökkentő
9. Tömlő
10. készülék zárószelep
11. piezo gyújtó (csak a 035985 & 035987 típusoknál)
12. gázpalack csatlakozó
13. készülék hollandere



A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

1. Gázüzemű hőszugárzó, 50 mbar tömlővéges balmenetes 1/4" csatlakozóval
2. tömlővéges nyomáscsökkentő (50 mbar kilépő nyomás, teljesítmény 1,5 kg/h), cikkszám 035921 (CH: 035921Z)
3. gáztömlő 400 mm, 2 db G 1/4" balmenetes hollanderral
4. tartó konzol és a hozzávaló szárnyas anya, csavar, alátét és biztosítógyűrű
5. Rögzítőcsavar
6. piezo gyújtó anyával és vezetékkel (csak a 035985 & 035987 típusoknál)

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK

Ezt a készüléket kizárólag hőszugárzóként szabad használni. EZ A KÉSZÜLÉK NEM ALKALMAS LAKÓTÉRBE VALÓ HASZNÁLATRA. EZT A KÉSZÜLÉKET CSAK A KÜLTÉREN SZABAD HASZNÁLNI. A készüléket az érvényben lévő szabályozás szerint kell telepíteni.



Kizárólag kültéri használatra való.



Vigyázat! Forró felületek

CÉLORSZÁG: AUSZTRIA, NÉMETORSZÁG, SVÁJC

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Gázszivárgás (gázszag) esetén zárja el a gázpalack zárószelepét és a készülék közeléből távolítsa el a tüzgyújtásra alkalmas anyagokat. Még azelőtt keresse és szüntesse meg a gázszivárgást, hogy használatba venné a készüléket. Soha ne próbálja meg nyílt lánggal megkeresni a gázszivárgás helyét, a feltáráshoz szappanos oldatot használjon.
- A készüléket csakis jól szellőző helyen szabad használni.
- A készüléket nem szabad pincében vagy a föld felszíne alatt használni.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor szerelje le a gázpalackról és hűvös, száraz, gyerekek által nem hozzáférhető helyen tárolja.
- EZT A KÉSZÜLÉKET CSAK A KÜLTÉREN SZABAD HASZNÁLNI.
- Amikor nem használja a készüléket, zárja el a gázpalack zárószelepét és utána szerelje is le a gázpalackról.
- Figyeljen arra, hogy a tömlők ne csavarodjanak meg, különben megsérülnek. Tilos megcsavarodott gáztömlőt csatlakoztatni a készülékhez.
- Ne helyezze a készüléket a fal mellé, valamint gyúlékony anyagok és gyújtóforrás közelébe.
- A készüléket csakis gáztömlővel és nyomásszabályzóval együtt szabad használni, amint ez a Használati utasításban is szerepel.
- Rendszeresen ellenőrizze a tömlő épségét. A sérült tömlőt cserélje ki.
- Ez a készülék használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a forró alkatrészeket. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt elszállítja, leszereli vagy tárolásra elhelyezi.
- Tilos a készüléket használat közben mozgatni. Szállítás előtt hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- Soha ne próbáljanak meg egy gázpalackra kötött készüléket magánál a készüléknél fogva megemelni vagy szállítani. Használják inkább a gázpalack saját fogantyúját.
- Soha ne a befecskendező közelében próbálja begyújtani a készüléket.
- Soha ne szedje le a védőrácsot, a készüléket ne szerelje szét és ne is módosítson rajta semmit.
- Ne engedjen gyereket a készülék közelébe.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül. Törött vagy sérült kerámiával ne használja a készüléket.

A NYOMÁSCSÖKKENTŐ ÉS A GÁZTÖMLŐ

Csakis az együtt szállított tömlőt és tömlőcsatlakozókat használja. Forduljon a Vevőszolgálatunkhoz vagy a helyi gázkészülék forgalmazóhoz, ha cseredarabra van szüksége. A nem engedélyezett vagy módosított alkatrészek használata veszélyes és súlyos személyi sérülésekkel járhat. Javasoljuk, hogy legkésőbb öt év elteltével cserélje le a nyomásszabályzót. A gáztömlő műszaki paraméterei feleljenek meg a vonatkozó helyi törvényi előírásoknak. A tömlő teljes hossza ne haladja meg a 0,5 métert, valamint a készülékhez külön útmutatót kell adni, amint ez jelen Kezelési Utasításban is szerepel, ha gázpalackra szerelik. A használt vagy sérült tömlőt ki kell cserélni. Győződjön meg arról, hogy a tömlő nincs beszorulva vagy megtörve és a csatlakozóján kívül más része nem ér hozzá a készülékhez.

ÖSSZESZERELÉS

A KONZOL FELSZERELÉSE A KÉSZÜLÉKRE

Szerelje fel a készülékre a tartó konzolt, ehhez használja fel az együtt szállított rögzítő szereléseket (szárnyas anya, alátét, biztosítógyűrű és csavar). Közben tekintse meg a Kezelési Utasítás 2. oldalán lévő ábrát.

A PIEZO GYÚJTÓ FELSZERELÉSE (CSAK A 035987 CSZ. KÉSZÜLÉKNÉL)

- Dugja át a piezo gyújtót a piezotartó konzol furatán keresztül és rögzítse ott az ehhez való anyával.



- A piezo gyújtás együtt szállított vezetékét dugja rá a szikratüskére.



A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE ÉS GÁZPALACKRA KÖTÉSE

A készüléket csak 5 kg és 11 kg gázpalackra szabad csatlakoztatni.

- Húzza rá a tartó konzolt a palack nyakára.
- A konzol segítségével rögzítse a készüléket a palack nyakán oly módon, hogy közben úgy húzza meg a konzol-rögzítő csavart, hogy az szorosan nekifeszüljön a palack nyakának.
- Győződjön meg arról, hogy mind a gázpalack, mind pedig a készülék zárószelepe zárva van.
- A készülék minden használata előtt vizsgálja át a tömlőt és a nyomáscsökkentőt. Ne használjon olyan tömlőt vagy nyomáscsökkentőt, amelyen sérülés vagy az elhasználódás nyomait látja.
- Szerelje rá a nyomáscsökkentőt a gázpalackra.
- Kösse össze a gáztömlőt a nyomáscsökkentővel és a készülékkel. Győződjön meg arról, hogy a tömlő nincs megcsavarodva és nem is feszül, valamint nem is ér hozzá a készülékhez olyan helyen, ahol az majd felforrósodik.
- Nyissa ki a gázpalack zárószelepét. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó jól tömít, nem szívárog sehol a gáz. Amennyiben szükséges, ehhez használjon gázszívárgás sprayt vagy szappanos oldatot. Előfordulhat, hogy a hollandier(ek)e)t után kell húzni. Ne használja a készüléket, ha azt gyanítja, hogy valahol szívárog a gáz.

ALKALMAZÁS

Az alábbiak szerint gyújtsa be a készüléket és állítsa be a lángot:

- A kültéren egy szilárd és sima felületen állítsa fel a gázpalackot a rajta lévő készülékkel együtt, távol a gyúlékony anyagoktól.
- Nyissa ki a gázpalack zárószelepét úgy, hogy az óra járásával ellenkező irányban elcsavarja a csapot.
- Tartsa nyomva a szelep gombját és közben csavarja azt a legmagasabb fokozatra.
- **A 035985 és a 035987 modelleknél:** Nyomja meg a piezo gyújtót.
- **A 035985 és a 035987 modelleknél:** gyújtsa be a készüléket úgy, hogy a gyújtólángot, lehetőleg jó messze a befecskendezőtől, odatartja a kerámiához.
- Kb. 20 mp-ig tartsa benyomva a szelep gombját. Ha közben mégis kialudna a láng, ismételje meg a fenti lépéseket.
- Amikor már egyenletes az égés, a gomb forgatásával állítsa be a lángot kívánság szerint.
- A készülék kikapcsolásához le kell venni a lángot úgy, hogy először elzárja a gázpalack csapját, majd utána a készülék zárószelepét is.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS. A

GÁZPALACK CSERÉJE

- A gázpalackot csakis a szabadban, mindenkitől és minden gyújtóforrástól távol szabad cserélni.
- Zárja el mind a gázpalack, mind pedig a készülék zárószelepét.
- Ha előtte használta, akkor várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
- Szerelje le a nyomáscsökkentőt és tegye el messzebbre.
- Lazítsa ki a konzol rögzítő csavarját, távolítsa el a tartó konzolt és szedje le a készüléket a palack nyakáról.
- Kövesse azokat a lépéseket, amelyeket 'A készülék összeszerelése és gázpalackra kötése' fejezetben olvastott.



TISZTÍTÁS

- A tároláshoz való előkészítés során takarítsa meg alaposan a készüléket, főleg akkor, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni.
- A tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
- A tisztításhoz sima vizet és nem agresszív szappant használjon.
- Ha esetleg eldugult az égő vagy az egyik cső, akkor a dugulás elhárításához használjon sűrített levegőt.
- Mindig száraz és pormentes helyen tárolja a készüléket. Ha lehetséges, őrizze meg az eredeti csomagolást is.

HIBAKERESÉS

Hiba	oka	Hibaelhárítás
A készüléket nem lehet begyűjtani.	Nincs nyitva mindegyik elzáró csap. Kiürült a gázpalack. Hibás a nyomáscsökkentő. Megszorult a befecskendező tűje.	Nyissa ki a gázpalack és a készülék zárószelepét is. Cserélje ki a palackot. Cserélje ki a nyomáscsökkentőt. Takarítsa ki vagy cserélje ki újra a befecskendezőt.
A láng nagyon gyengén ég, ugrál, sárgán világít, stb.	A gázpalack nemsokára kifogy. Hibás a nyomáscsökkentő. Megszorult a befecskendező tűje.	Cserélje ki a gázpalackot. Cserélje ki a nyomáscsökkentőt. Takarítsa ki vagy cserélje ki újra a befecskendezőt.
Enged az egyik szelep ki	Hibás a szelep. Hibás a nyomáscsökkentő.	Javíttassa meg a készüléket egy szakemberrel. Cserélje ki a nyomáscsökkentőt.

Újrahasznosítás



A használhatatlanná vált készüléket adja le egy gyűjtőhelyen a benne lévő értékes anyagok újrahasznosítása érdekében. Tilos a készüléket a háztartási szemétként dobva ártalmatlanítani. További információkat az illetékes hatóságtól kaphat. A csomagolóanyagokat anyaguk fajtája szerint szortírozva és az érvényben lévő helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.



EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Ezennel a
WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH, Gewerbeparkstrasse 9, 5081 Anif, Austria

kijelenti, hogy az alábbiakban megnevezett készülék a műszaki tervezése és megépítése

alapján,
valamint az általunk forgalomba hozott megjelenésében megfelel a vonatkozó és alapul szolgáló EU Irányelvekben kifejtett Biztonsági és Egészségmegőrzési Követelményeknek.

Jelen nyilatkozatunk a készüléknek csakis a forgalomba hozatalakor meglévő állapotára vonatkozik. Ennél a készülék végfelhasználója által utólag elvégzett beavatkozások és/vagy beépített részek nem kerülnek figyelembevételre.

Termék megnevezés / Funkció:	Gázüzemű hőszugárzó
Típus és modell jelölés:	035984, 85, 86, 87
Sorozat szám/gyártási tételszám:	90-388 – 2010-08
Kereskedelmi elnevezés:	Rothenberger Industrial Gázüzemű hőszugárzó
Vonatkozó EU Irányelvek:	Gázkészülékekre vonatkozó 90/396/EEC sz. Irányelv
Alkalmazott, harmonizált Szabványok:	EN461:1999 +A1:2004

Anif, 01-08-2010

Műszaki Dokumentáció hozzáférhető:

Oliver Hahn		Mag. Bart Duquène
Beszerzési	WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH,	
Vezető és a Műszaki Dokumentáció Meghatalmazottja	Gewerbeparkstrasse 9, 5081 Anif, Austria	Termék manager