



## 1 Rendeltetészerű használat

Ez a készülék egy dugaszoló aljzat. A termék a következőkre használható:

- Hálózatról működő készülékek tápellátásához a dugaljo(ko)n keresztül
  - USB-s készülékek töltéséhez vagy tápellátásához az USB csatlakozókon keresztül
- A terméket csak egy szabványos védőérintkezős dugaszoló aljzathoz lehet csatlakoztatni. Ne terhelje túl a terméket! Olvassa el a "Műszaki adatok" fejezetet, amely közli a legnagyobb megengedett terhelés adatait.
- Különböző nyelvű figyelmeztető matricákkal szállítjuk. Ragassza fel a kívánt nyelvű figyelmeztető matricát a már a terméken található matricára vagy amellé.
- A termék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését. Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárhoz, áramütéshez vagy más veszélyekhez vezethet.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és termékmegnevezés a mindenkori tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

## 2 A szállítás tartalma

- a készülék
- Figyelmeztető matrica
- használati útmutató

## 3 A termékről szóló legfrissebb információk

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads), vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlapon megjelenő utasításokat.

## 4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



A szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely elektromos áramütés következtében sérülést okozhat.

## 5) Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túl érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.**

### 5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

### 5.2 Az üzemeltetés feltételei

- A terméket csak zárt beltéri helyiségben szabad működtetni. Nem érheti nyirkosság vagy nedvesség. Soha ne helyezze a készüléket egy fürdőkád, tusoló, egy uszoda medencéje stb. közvetlen közelébe. Életveszélyes elektromos áramütés veszélye áll fenn!

- Tilos a készülék használata magas portartalmú környezetben, éghető gázok, gőzök vagy oldószeres közelében! Tűz- és robbanásveszély áll fenn!
- A terméket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

### 5.3 Kezelés



Ne módosítsa vagy javítsa a tápellátás alkatrészeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszély áll fenn áramütés következtében!

- Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Áramütés miatt életveszély áll fenn!
- A készülék gyermekvédelemmel van ellátva. Csak akkor szabadítja fel a beépített mechanika a konnektor nyílásait, ha a hálózati dugó mindkét érintkezőjét egyidejűleg vezetik be a két nyílásba.
- A csatlakoztatáshoz használt hálózati csatlakozóaljnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A terméket csak olyan normál hálózati aljzathoz csatlakoztassa, amely a nyilvános elektromos hálózathoz csatlakozik. Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott feszültség megegyezik-e az áramszolgáltató feszültségével.
- Soha ne csatlakoztassa a terméket nedves vagy vizes kézzel, ne húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és ne is használja. Halálos kimenetelű áramütés veszélye fenyeget! Ugyanez vonatkozik a fogyasztó hálózati dugójára, amelyet a termék csatlakozóaljzatába csatlakoztat.
- Még ne kezdje el bekötni a készüléket közvetlenül azután, hogy egy hidegebb helyről hozta be a melegebb helyiségbe (például szállítást követően). Az ekkor kicsapódó kondenzvíz tönkretelheti a terméket. Ezen kívül fennáll az áramütés veszélye! Hagyja, hogy a készülék előbb felvegye a helyiség hőmérsékletét. Várjon, hogy a kondenzvíz teljesen elpárologjon. Ez adott esetben több órát is igénybe vehet. Csak ezután szabad a készüléket a hálózatra kötni, és üzembe helyezni.
- A csatlakozódugót kihúzáskor mindig a fogófelületénél fogja meg.
- Soha ne terhelje túl a készüléket. Vegye figyelembe a „Műszaki adatok”-ban megadott maximális csatlakozási teljesítményt.
- Ne kapcsolja sorba! Ez a termék túlterheléséhez vezethet. Figyelmesen hagyása esetén tűzveszélyes!
- Ne takarja le működés közben! Nagyobb teljesítményű készülék csatlakoztatásakor a heti időkapcsoló óra felmelegedhet, ami letakarás esetén túlmelegedéshez, sőt gyulladáshoz is vezethet!
- Zivatar idején a biztonság érdekében mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaljából.
- Csak akkor feszültségmentes, ha le van választva a hálózati tápellátásról.
- Mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaljából (pl. fali konnektorból), mielőtt a terméket tisztítja, vagy ha hosszabb ideig nem használja (pl. tárolja).
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellé. A tűz lehetősége mellett, halálos áramütés veszélye is fennáll! Ha mégis folyadék kerülne a készülékbe:
  - Először kapcsolja le a hálózati feszültséget a hálózati aljzatról, amelyre a termék csatlakoztatva van (kapcsolja ki a megfelelő hálózati megszakítót vagy csavarja ki a biztosítékot, majd kapcsolja ki a hibaáram-megszakítót).
  - Ezután húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatról.
  - Ezt már ne használja.
- Ha a hálózati adapteren a meghibásodás, sérülés észlelhető, ne fogja meg, mert halálos áramütést szenvedhet! Az eljárás a következő:
  - Először kapcsolja le a hálózati feszültséget a hálózati aljzatról, amelyre a termék csatlakoztatva van (kapcsolja ki a megfelelő hálózati megszakítót vagy csavarja ki a biztosítékot, majd kapcsolja ki a hibaáram-megszakítót).
  - Ezután húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatról.
  - Ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemben kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
  - láthatóan sérült,
  - már nem működik szabályszerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Ha bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

## 5.4 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

## 6 Kezelés

- Csatlakoztassa a terméket egy szabványos földelt elektromos aljzathoz (fali aljzathoz).
- Csatlakoztasson egy hálózatról működő készüléket a hálózati aljzathoz.
- Csatlakoztassa az USB-tápellátású eszközöket az USB-A vagy USB-C™ portokhoz.
- Használat után húzza ki az összes csatlakoztatott eszközt a készülékből, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

## 7 Tisztítás és karbantartás

### Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához is vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

- Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

## 8 Eltávolítás



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint roncsolásmentesen kivethető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak)

- a Conrad cég lerakatain

- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken található személyes adatok törléséért a végfelhasználó a felelős.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék ártalmatlanításra adására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országonként eltérők lehetnek.

## 9 Műszaki adatok

### 9.1 Adatok a 2019/1782 rendelet szerint:

Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Cégjegyzékszám:	HRB 3896
Típusazonosító	MGQ0201USB
Bemeneti feszültség	230 V/AC
A bemeneti váltóáram frekvenciája	50 Hz
Kimeneti feszültség Kimeneti áram Kimeneti teljesítmény	USB-A 1: 5,0 V/DC, 3,6 A, max.18,0 W USB-A 2: 5,0 V/DC, 3,6 A, max.18,0 W USB-C™ 1: 5,0 V/DC, 3,6 A, max.18,0 W USB-A 1 + USB-A 2 + USB-C™ 1: 5,0 V/DC, 3,6 A, max.18,0 W
Átlagos üzemi hatásfok	83,0 %
Hatékonyág csekély (10 %) terhelés mellett	76,9 %
Teljesítményfelvétel nullterhelés mellett	0,09 W

### 9.2 Egyebek

Bemeneti áram.....	16 A
Összes csatlakoztatható teljesítmény	3680 W
Megnövelt érintésvédelem.....	Igen
Hálózati csatlakozóaljok száma.....	1 x
USB-A csatlakozók száma.....	2 x
USB-C™ csatlakozók száma.....	1 x
Üzemi hőmérséklet .....	0°C és +40°C között
Páratartalom működés közben .....	30 - 85 % rF (nem kondenzálódó)
Tárolási hőmérséklet .....	0°C és +40°C között
Páratartalom tárolás közben .....	30 - 85 % rF (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé) (kb.) .....	58 x 64 x 84 mm
Súly (kb.) .....	98 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fénymásolás, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek. Copyright by Conrad Electronic SE.  
\*2587883\_V1\_0722\_jh\_mh\_de 572604555-1 11/01 en