

1 Rendeltetés szerű használat

Ez a termék egy USB-s töltő. A termék a következő töltő csatlakozókkal rendelkezik:

- USB-C® (PD3.0 gyorsöltés támogatással)
- USB-A (Super Fast Charge támogatással)

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkorai tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

USB4®, USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

2 A szállítás tartalma

- Termék
- USB-C® / USB-C® töltőkábel
- Használati útmutató

3 A legfrissebb termék információk

A legfrissebb termék információkat letöltheti a www.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlapon megjelenő utasításokat.

4 A szimbólumok jelentése



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérülést okozhat.



A termék megfelel a II-es érintésvédelmi osztály követelményeinek (megerősített vagy kettős szigetelés, védőszigetelés).



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad alkalmazni. A készülék nem érheti víz vagy nedvesség. Fennáll a halálos kimenetelű áramütés veszélye!



Ez a szimbólum igazolja, hogy a termék teljesíti a VI. energiahatékonysági osztály követelményeit.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakmühellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bányon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.
- Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha azt hideg környezetből meleg helyiségbe vitte be. Az ennek során lecsapódó pára adott esetben tönkretelheti a készüléket. Hagyja, hogy a termék átvegye a helyiség hőmérsékletét, mielőtt azt üzembe helyezi.

5.4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemben kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

5.6 Elektromos biztonság



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket is. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszély áll fenn áramütés következtében!

- A terméket mindig egy könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.
- Csak olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa a terméket, amely a nyilvános hálózatra csatlakozik. A termék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán megadott feszültség megegyezik az áramszolgáltató által megadott feszültséggel.
- A terméket semmi esetre se szabad nedves kézzel csatlakoztatni a táphálózatra, vagy lebontani arról. Áramütés miatt életveszély áll fenn!
- Biztonsági okokból zivatar idején mindig húzza ki a terméket a konnektorból.
- Ne érintse meg a terméket, ha sérülés jeleit mutatja. Ez rendkívül veszélyes, halálos áramütést okozhat. Ehelett tegye a következőket:
 - Kapcsolja ki a termék tápellátását (kapcsolja ki a megfelelő megszakítót vagy vegye ki a biztosítékot, majd kapcsolja ki a megfelelő FI védőkapcsolót).
 - Ezután válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról.
 - Semmiképp se használja tovább a terméket. Gondoskodjon arról is, hogy más se használhassa.

6 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

1. Válassza le a terméket a tápfeszültségről.

2. A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát.

7 Hulladékezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint roncsolásmentesen kivehető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékekből.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel. Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országoként eltérők lehetnek.

8 Műszaki adatok

8.1 Adatok a 2019/1782 rendelet szerint:

Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Cégjegyzékszám:	HRB 3896
Típusazonosító	UC-3ACX003
Bemeneti feszültség	100 - 240 V~
A bemeneti váltóáram frekvenciája	50 – 60 Hz
USB-A;	5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W
Kimeneti feszültség	5,0 V/DC, 4,5 A, max. 22,5 W
Kimeneti áram	9,0 V/DC, 2,0 A, max. 18,0 W
Kimeneti teljesítmény	12,0 V/DC, 1,5 A, max. 18,0 W
USB-C® 1/2:	5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W
Kimeneti feszültség	9,0 V/DC, 3,0 A, max. 27,0 W
Kimeneti áram	12,0 V/DC, 3,0 A, max. 36,0 W
Kimeneti teljesítmény	15,0 V/DC, 3,0 A, max. 45,0 W
	20,0 V/DC, 5,0 A, max. 100,0 W
USB-C® 1 + USB-C® 2:	Max. 65,0 W + max. 30,0 W
Kimeneti feszültség	USB-C® 1:
Kimeneti áram	5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W
Kimeneti teljesítmény	9,0 V/DC, 3,0 A, max. 27,0 W
	12,0 V/DC, 3,0 A, max. 36,0 W
	15,0 V/DC, 3,0 A, max. 45,0 W
	20,0 V/DC, 3,25 A, max. 65,0 W
	USB-C® 2:
	5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W
	9,0 V/DC, 3,0 A, max. 27,0 W
	12,0 V/DC, 2,5 A, max. 30,0 W
	15,0 V/DC, 2,0 A, max. 30,0 W
	20,0 V/DC, 1,5 A, max. 30,0 W
USB-C® 1 + USB-A:	Max. 90,0 W + max. 22,5 W
Kimeneti feszültség	USB-C® 1:
Kimeneti áram	5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W
Kimeneti teljesítmény	9,0 V/DC, 3,0 A, max. 27,0 W
	12,0 V/DC, 3,0 A, max. 36,0 W
	15,0 V/DC, 3,0 A, max. 45,0 W
	20,0 V/DC, 4,5 A, max. 90,0 W
	USB-A;
	5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W
	5,0 V/DC, 4,5 A, max. 22,5 W
	9,0 V/DC, 2,0 A, max. 18,0 W
	12,0 V/DC, 1,5 A, max. 18,0 W
USB C® 2+ USB-A:	5,0 V/DC, 4,0 A, max. 20,0 W (felosztva)
Kimeneti feszültség	
Kimeneti áram	
Kimeneti teljesítmény	
USB-C® 1+ USB-C® 2 + USB-A:	Max. 100,0 W + max. 20,0 W
Kimeneti feszültség	USB-C® 1:
Kimeneti áram	5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W

Kimeneti teljesítmény	9,0 V/DC, 3,0 A, max. 27,0 W
	12,0 V/DC, 3,0 A, max. 36,0 W
	15,0 V/DC, 3,0 A, max. 45,0 W
	20,0 V/DC, 5,0 A, max. 100,0W
	USB C® 2+ USB-A:
	5,0 V/DC, 4,0 A, max. 20,0 W (felosztva)
Átlagos üzemi hatásfok	84,7 %
Hatékonyság csekély (10 %) terhelés mellett	70,0%
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	0,30 W

8.2 Működési körülmények

Üzemi hőmérséklet 0°C ... +40°C

Páratartalom működés közben 10 - 90% rF (nem kondenzálódó)

Tárolási hőmérséklet -25 ... +70°C

Páratartalom tárolás közben 10 - 90% rF (nem kondenzálódó)

8.3 Egyebek

Méret (Sz x Ma x Mé) (kb.) 69 x 34 x 106 mm

Súly (kb.) 225 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2615983_V1_1022_jh_mh_de 681842699-1 I1/O1 en