

**Ipari Ethernet
IE-FC-SFP-KEY2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-SFP-KEY2
Rendelési szám	1450520000
Verzió	FrontCom, Single frame, Műanyag fedél, Kulccsal lezárható
GTIN (EAN)	4050118255232
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-FC-SFP-KEY2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	134 mm	Hossz, inch	5,276 inch
Szélesség	67 mm	Szélesség (coll)	2,638 inch
Magasság	27,5 mm	Magasság (coll)	1,083 inch
Falvastagság, max.	5 mm	Falvastagság, min.	1 mm
Nettó tömeg	358 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Általános adatok

Fedél anyaga	Polikarbonát, PC	Terméktípus	Single frame, Műanyag fedél, Kulccsal lezárható
Vázkeret anyaga	Cink présöntvény	Védelmi osztály	IP65, zárt állapotban

Szabványok

Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)	13866-15
-------------------------------	----------

Besorolások

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001031
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-27-02	eClass 9.1	27-18-27-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	GL_FrontCom
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual

Ipari Ethernet IE-FC-SFP-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com


Rajzok

Méretrajz




Unit: mm

Szerelési kivágás




Unit: mm

Méretrajz



Unit: in

Szerelési kivágás



Unit: in