

## Használati útmutató

### Digitális ébresztőóra Qi-töltővel

Rend.sz. 2729930



### 1 Rendeltetészerű használat

Ez a termék egy kiegészítő töltőfunkcióval ellátott ébresztőóra. Képes külső készülékek USB kimeneten keresztül töltésére és áramellátására, és a Qi-szabványnak megfelelő készülékek feltöltésére.

A termék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Az összes cégnév és készülékelnevezés a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

### 2 A szállítás tartalma

Digitális ébresztőóra Qi-töltővel  
CR2032 típusú gomebelem

USB-C kábel  
Használati útmutató

### 3 A legújabb használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatót a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weboldaltól, vagy skenelje be a QR-kódot. Kövesse a honlap útmutatásait.

### 4 Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket feltétlenül be kell tartani.



Ez a jel arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülék üzembe helyezése előtt olvassa végig, és használat közben vegye figyelembe ezt a használati útmutatót.



A Qi-szimbólum azt jelzi, hogy egy Qi-tanúsítvánnyal rendelkező készülékről van szó.

### 5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért/ anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jóállás is.

#### 5.1 Általános információk

A készülék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való! Tartsa a terméket mindig gyermekek által el nem érhető helyen. A készülék lenyelhető apró alkatrészeket, valamint elemet tartalmaz. Soha ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert gyermekek számára veszélyes játékszerré válhat.

Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.

#### 5.2 Kezelés

Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.

#### 5.3 Az üzemeltetési környezet

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, csöpögő vagy fröccsenő víznek, erős rezgéseknek, valamint nagy mechanikai igénybevételnek.

Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha hideg környezetből meleg helyiségbe vitte. Az ennek során lecsapódó pára adott esetben tönkretelheti a készüléket. Bekapcsolás előtt hagyja, hogy a készülék átvegye a helyiség hőmérsékletét.

#### 5.4 Üzem

Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:

- láthatóan sérült,
- már nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

Ne tartson mágneskártyát, pl. bankkártyát, igazolványt, stb. a készülék közelében. A Qi-töltőállomás a kártya adatait törölhetné, vagy károsíthatná.

Ha implantátumot, pl. szívritmusszabályzót, vagy egyéb orvosi eszközt használ, akkor legalább 20 cm távolságot tartson a Qi-töltőtől annak érdekében, hogy ne befolyásolja ezeknek a készülékeknek a működését.

Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a készülék működésével, biztonságos használatával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

### 5.5 Elemek/akkuk

Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor a kifolyásból származó károk megelőzése érdekében vegye ki az elemeket. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ezért amikor sérült elemeket/akkukat kell megfogni, vegyen fel védőkesztyűt.

Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szabadon hozzáférhető helyen, mert gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.


Ne szedje szét, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe az elemeket/akkukat. Ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!

### 5.6 Csatlakoztatott készülékek

Tartsa be a termékhez csatlakoztatott készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

Az áramellátáshoz csak olyan készüléket használjon, amely megfelel a „Műszaki adatok” című részben megadott követelményeknek, mivel ellenkező esetben előfordulhat hibás működés, túlterhelés vagy nagymértékben meghosszabbodott töltési idő.

### 6 Alkatrészek és kezelőelemek



- 1 Elemtartó rekesz
- 2 Bemeneti csatlakozó
- 3 SNOOZE gomb
- 4 Kimeneti csatlakozó
- 5 Töltésjelző

- 6 Qi-töltőalátét
- 7 „-” gomb
- 8 „+” gomb
- 9 „M” gomb

### 7 Elem aktiválása/cseréje

Az ébresztő pufferelemmel rendelkezik, amely áramkimaradás esetén gondoskodik a beállított adatok megőrzéséről.

Kiszállításkor a készülékben már benne van az elem, amelyet egy szigetelőcsík véd a károsítás ellen. Üzembe helyezéskor húzza ki a szigetelőcsíkot az elemtartó rekeszből (1).

Ha az elem már nem őrzi meg az adatokat áramkimaradásakor, akkor az elemet ki kell cserélni.

1. Vegye ki az elemtartó rekeszből (1) a csavart.
2. Vegye le az elemtartó rekesz fedelét, és vegye ki a használt elemet.
3. Tegyen be egy új 3V-os CR2032 típusú gomebelemet a plusz pólussal (+) kifelé az elemtartóba. Figyeljen arra, hogy az elem megfelelően bepattanjon az érintkezők közé.
4. Tegye vissza, és csavarozza vissza az elemtartó fedelét.

### 8 Felállítás és csatlakoztatás



Ügyeljen a stabil elhelyezésre, mert a készülékek leesése nem elhanyagolható balesetveszéllyel jár.

#### Megjegyzés:

- A bútorok kezelésére használt lakkok és fényezés sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy a készülék lábái kémiai reakció következtében látható nyomot hagynak a bútorokon. Megfelelő védelem nélkül tehát ne állítsa a készüléket értékes bútorfelületekre.
- A készülék helyének kiválasztásakor figyeljen arra is, hogy el kell kerülni a közvetlen napsugárzást, a rezgéseket, port, hőt, hideget és nedvességet. Ne legyen a készülék közelében erős transzformátor vagy villanymotor.

1. Állítsa a készüléket sík, egyenes felületre, amely elbírja a készülék súlyát.
2. Csatlakoztassa a terméket a mellékelt USB kábellel megfelelő USB feszültségforráshoz. A feszültségforrásnak biztosítania kell a „Műszaki adatok” című részben megadott feszültséget/áramot.  
→ A töltésjelző (5) 2x villog, ekkor az ébresztőóra készenléti üzemmódban van.

## 9 A készülék kezelése

### Tipp:

Ha lenyomva tartja a „+” gombot (8) vagy a „-” gombot (7) a beállítások menüben, akkor a módosítani kívánt érték folyamatosan változik.

### 9.1 A pontos idő beállítása

1. Az időformátum (12h/24h) kiválasztásához nyomja meg 2x az „M” gombot (9).
2. Nyomja meg egyszer az „M” gombot (9), és állítsa be a pontos időt a „+” gombbal (8) és a „-” gombbal (7).
3. Nyomja meg még egyszer az „M” gombot (9), és állítsa be a percek kijelzését a „+” gombbal (8) és a „-” gombbal (7).
4. Az időbeállításból történő kilépéshez nyomja meg még egyszer az „M” gombot (9).

### 9.2 Ébresztésfunkció beállítása

1. Az 1. ébresztés be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg hosszan a „+” gombot (8).
2. A 2. ébresztés be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg hosszan a „-” gombot (7).

→ Ha aktiválva van a riasztás, akkor a kijelzőn látható a megfelelő szimbólum.

3. Nyomja meg hosszan az „M” gombot (9), és állítsa be az 1. riasztás óraértékét a „+” gombbal (8) és a „-” gombbal (7).
4. Nyomja meg röviden az „M” gombot (9), és állítsa be az 1. riasztás percértékét a „+” gombbal (8) és a „-” gombbal (7).
5. Nyomja meg röviden az „M” gombot (9), és állítsa be a 2. riasztás óraértékét a „+” gombbal (8) és a „-” gombbal (7).
6. Nyomja meg röviden az „M” gombot (9), és állítsa be a 2. riasztás percértékét a „+” gombbal (8) és a „-” gombbal (7).
7. A riasztás beállításából történő kilépéshez nyomja meg röviden az „M” gombot (9).

### 9.3 A riasztás be- és kikapcsolása

1. Az 1. riasztás megszólalásakor ennek a riasztásnak a 24 órára történő kikapcsolásához nyomja meg röviden a „+” gombot (8).
2. A 2. riasztás megszólalásakor ennek a riasztásnak a 24 órára történő kikapcsolásához nyomja meg röviden a „+” gombot (7).
3. A riasztás 5 percre történő elnémitéséhez nyomja meg a SNOOZE gombot (3). Ez a funkció tetszőleges gyakorisággal ismételhető.
4. Az 1. riasztás komplett kikapcsolásához nyomja meg hosszan a „+” gombot (8).
5. A 2. riasztás komplett kikapcsolásához nyomja meg hosszan a „-” gombot (7).  
→ Ha nem kapcsolja ki a riasztást, akkor a riasztás 3 perc után magától kikapcsolódik.

### 9.4 A kijelző fényereje

A kijelző fényereje állítható (kijelző kikapcsolva + 3 fényerőfokozat).

1. A fényerő növeléséhez kézenléti módban nyomja meg röviden a „+” gombot (8).
2. A fényerő csökkentéséhez kézenléti módban nyomja meg röviden a „-” gombot (7).

### 9.5 A naptár beállítása/megjelenítése


1. Nyomja meg hosszan a SNOOZE gombot (3), és állítsa be az évet a „+” gombbal (8) és a „-” gombbal (7).
2. Nyomja meg röviden a SNOOZE gombot (3), és állítsa be a hónapot a gombbal „+” (8) és a „-” gombbal (7).
3. Nyomja meg röviden a SNOOZE gombot (3), és állítsa be a napot a „+” gombbal (8) és a „-” gombbal (7).
4. Nyomja meg röviden a SNOOZE gombot (3) a naptár beállításából történő kilépéshez.
5. A naptár megjelenítéséhez nyomja meg röviden a SNOOZE gombot (3).

### 9.6 A hőmérséklet kijelzése

1. Kézenléti üzemmódban a kijelző jobb felső sarkában látható a helyiség hőmérséklete.
2. A hőmérséklet mértékegységének (°C/°F) átállításához nyomja meg 2x a SNOOZE gombot (3).

### 9.7 Vezeték nélküli töltés

1. Tegye a mobiltelefont az alábbi képek megfelelően a töltőalátételre (6).
2. A töltés folyamata alatt a töltéssjelző (5) folyamatos fénnel világít.
3. Amikor a töltési folyamat befejeződött, a töltéssjelző (5) kialszik.
4. A töltéssjelző (5) villogása jelzi, ha a készülék idegen tárgy vagy nem megfelelő mobiltelefonot érintett (FOD = idegentárgy érzékelés), és a töltési folyamat megszakad.



### Fontos:

- A töltendő mobiltelefonnak meg kell felelnie a Qi-szabványnak
- A legnagyobb töltési sebesség elérése érdekében a mobiltelefont lehetőleg a Qi töltőalátétel (6) közepére helyezze el.
- Az esetleges fémtokot vegye le a telefonról, hogy a tok ne befolyásolja a töltési folyamatot.

### 9.8 USB kimenet

A kimeneti csatlakozóra (4) USB-bemenettel rendelkező készülékeket csatlakoztathat töltés, ill. áramellátás céljából.



Mindenképpen vegye figyelembe a kimenet „Műszaki adatok” című részben megadott max. terhelhetőségét. Ha túlterheli a készüléket, a készülék károsodhat.

## 10 Karbantartás és tisztítás

### Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek a készülékház károsodását okozzák, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a terméket.

1. Válassza le a terméket a tápfeszültségről.

2. A készüléket száraz, szőszmentes törülőruhával tisztítsa.

## 11. Hulladékkezelés

### 11.1 Készülék



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni. A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a használt készülékből eltávolítani.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóját törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (bővebb információk az internetoldalunkon találhatóak):

a Conrad szaküzletünkben

a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó a felelős.

Vegye figyelembe, hogy a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak más országokban a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

### 11.2 Elemek és akkuk

Vegye ki az esetleg a készülékben maradt elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le a hulladékgyűjtésbe. Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden használt elem/akku leadására; tilos ezeket a háztartási hulladékként együttes kezelés tilalmára hívja fel a figyelmet. A mértékadó



A káros anyagot tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelt szimbólum jelöli, amely a háztartási hulladékkal történő együttes kezelés tilalmára hívja fel a figyelmet. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkukon, pl. a baloldalon látható hulladéktartály ikon alatt található).

A használt elemek és akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fióküzleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőt teljesen le kell fedni egy ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (felnyílás, erős melegedés, tűz, robbanás).

## 12 Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:

[www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Írja be a termék rendelési számát a keresőmezőbe, ez után a megfeleléségi nyilatkozatot letöltheti a rendelkezésre álló nyelveken.

## 13 Műszaki adatok

USB áramellátás.....	5V/3A, 9V/3A, 12 V/2A
Vezetéknélküli töltő töltőkapacitása.....	max. 15 W
USB-A-kimenet.....	max. 5V/1 A
Puffer-elem.....	CR2032 típusú 3 V-os gombelem
Töltés hatásfoka.....	min. 73 %
Adó hatótávolsága.....	max. 8 mm
Adófrekvencia.....	110,6 - 136,2 kHz
Adóteljesítmény.....	-9,64 dBμA/m @ 10 m
Méret.....	141 x 68 x 125 mm
Súly.....	158 g
Környezeti feltételek.....	0 ... 45 °C / 20 - 85 % rel. páratartalom

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) kiadványa.

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright 2023 by Conrad Electronic SE.

\*2729930\_V1\_0223\_02\_VTP\_m\_DE