

**Ipari Ethernet
IE-FC-IP-PWB/2ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-IP-PWB/2ST
Rendelési szám	1450630000
Verzió	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan, 1x táp, 2x adat
GTIN (EAN)	4050118255515
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-FC-IP-PWB/2ST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	90,5 mm	Hossz, inch	3,563 inch
Szélesség	51,5 mm	Szélesség (coll)	2,028 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Nettó tömeg	18 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Általános adatok

Anyag	Polikarbonát, PC	Terméktípus	Betétlemez, árnyékolatlan
-------	------------------	-------------	---------------------------

Szabványok

Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)	13866-15	Tanúsítvány száma (cURus)	E223801
-------------------------------	----------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-28-06	eClass 9.1	27-18-92-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GL_FrontCom
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Engineering Data	STEP
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-FC-IP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

