

**Ipari Ethernet  
IE-FC-IP-2ST/2D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-FC-IP-2ST/2D9
Rendelési szám	<a href="#">1450670000</a>
Verzió	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan, 2x adat, 2x jel
GTIN (EAN)	4050118255294
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-FC-IP-2ST/2D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Hossz	90,5 mm	Hossz, inch	3,563 inch
Szélesség	51,5 mm	Szélesség (coll)	2,028 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Nettó tömeg	16,95 g		

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

**Általános adatok**

Anyag	Polikarbonát, PC	Terméktípus	Betétlemez, árnyékolatlan
-------	------------------	-------------	---------------------------

**Szabványok**

Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)	13866-15	Tanúsítvány száma (cURus)	E223801
-------------------------------	----------	---------------------------	---------

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-28-06	eClass 9.1	27-18-92-90

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">GL_FrontCom</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Ipari Ethernet  
IE-FC-IP-2ST/2D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok****Méretrajz**