



1 Használati útmutatók letöltése

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse a weboldalon található útmutatást.

2. Rendeltetészerű használat

A termék egy vízszivárgás jelző.

A vezérlő egységet nem szabad vízbe meríteni. A vízérzékelővel ellátott kábelt vízbe merítésre tervezték.

A terméket úgy tervezték, hogy csatlakozhasson a Tuya felhőhöz. Ez lehetővé teszi a távoli megfigyelést regisztrált okoseszközökön keresztül a Tuya alkalmazás segítségével.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkori tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

3 Működés

- Amint a víz eléri a vízérzékelőt és áthidalja az érzékelő végeit a kábel végén, a jelzőfény kigyullad.
- Ha a vízszivárgás jelző Wi-Fi-n keresztül csatlakozik a Tuya Cloudhoz, a Tuya Cloud értesítéseket küld a regisztrált okoseszközökre.

4 A szállítás tartalma

- Vízszivárgás jelző
- 2 db AAA mikroelem
- Kétoldalas ragasztószalag
- 2 db csavar
- 2 db tipli
- Visszaállító stift
- használati útmutató

5 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérülést okozhat.

6 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

6.1 Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

6.2 A készülékkel való bánásmód

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

6.3 Üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Övja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Övja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

6.4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemen kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

6.5 Elemek

- Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polarításra!
- Távolítsa el az elemet a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje a kifolyt elem által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhat. Ezért viseljen megfelelő védőkesztyűt, ha sérült elemmel van dolga.
- Az elemeket kisgyerekek számára nem elérhető helyen kell tárolni. Ne hagyja az elemeket őrizetlenül, mert nagy a veszélye annak, hogy gyermekek vagy háziállatok véletlenül lenyelik őket.
- Elemcserénél minden elemet egyszerre kell kicserélni. Ha régi és új elemeket egyszerre működtet a készülékben, akkor ez az elemek kifolyását és a készülék károsodását okozhatja.
- Az elemeket nem szabad rövidre zární, szétszedni, vagy a tűzbe dobni. Ne töltsön nem tölthető elemeket! Robbanásveszély!

6.6 Fűrés



Mielőtt belefűr a rögzítési felületbe és rögzíti a rögzítőelemeket, győződjön meg arról, hogy nincsenek alatta elektromos vezetékek vagy csövek, amiket a fűréssal megsérthet. Egy elektromos vezeték véletlen átfűrése életveszélyes áramütés veszélyével jár.

7 Az elemek behelyezése/cseréje

- Csúsztassa ki az elemtartó rekesz fedelét a vezérlőegység hátulján.
- Tegye be az elemeket az elemtartó mélyedésekbe a helyes polarításra figyelve. Vegye figyelembe az elemtartóban látható polarításjelzéseket.
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét és reteszelve azt.

Megjegyzés:

Cserélje ki az elemet/elemeket, ha a terméken található jelzőfény folyamatosan világít, vagy a mobilalkalmazás alacsony akkumulátorszintet jelez.

8 A termék telepítése

Két lépésben telepítse a vízszivárgás jelzőt. A vezérlőegységet olyan helyre szerelje fel, ahol víz nem érheti el. Helyezze és rögzítse a vízérzékelőt a kábel végén olyan helyen, ahol víz nem érheti el, és a két érintkezőt képes áthidalni.

Általános megfontolások

- Válasszon egy helyet, ahol várhatóan először megjelenik a víz (pl. mosogató alatt, a WC mögött, a mosógép mellett).
- Ha a terméket a Tuya Clouddal együtt kívánja használni, győződjön meg arról, hogy a termék a Wi-Fi hozzáférési pont hatótávolságán belül van. A maximális hatótávolságról a "Műszaki adatok" fejezetben tájékozódhat.

1. opció: Rögzítse a vezérlőegységet csavarokkal

- Vegye le az elemtartó fedelét.
- Rögzítse az elemtartó rekesz fedelét a falra a mellékelt csavarok és tiplik segítségével.
- Csatlakoztassa a vezérlőegységet az elemtartó rekesz fedeléhez.

2. opció: Rögzítse a vezérlőegységet ragasztószalaggal

- Keressen egy tiszta és alkalmas helyet a szalag felragasztásához.
- Ragassza a kétoldalas ragasztószalagot az elemtartó rekesz fedelének hátuljára.
- Rögzítse a terméket a kiválasztott helyre.

A vízszivárgás érzékelő biztosítása

- Használjon megfelelő csavart vagy menetet, és rögzítse a vízérzékelőt a furat fölő optimális helyre.

9 Hálózati összeköttetés (Tuya-Cloud)

9.1 Az alkalmazás letöltése

Mind az Android™, mind az iOS rendszerhez elérhető a kompatibilis alkalmazás az internetes áruházban.

Keressen rá a „Smart Life - Smart Living” appra.

9.2 Tudnivalók a csatlóshoz

Fontos:

- A termék csak a 2,4 GHz-es frekvenciasávval kompatibilis.
- Miután Ön megadja a WLAN hálózat nevét, ellenőrizze, hogy az helyesen lett-e beírva (meg kell különböztetni a kis- és nagybetűket).
- Figyeljen arra is, hogy az Ön mobiltelefonja és a készülék is ugyanarra a WiFi hálózatra csatlakozzon.
- Ha Ön olyan harmadik félnek adja tovább a terméket, aki korábban még nem kapta meg az „Eszköz közös használatára vonatkozó engedélyt”, előfordulhat, hogy előbb az „Eszköz eltávolítása” pontot kell választani az alkalmazásban, mielőtt párosítható lesz az új felhasználói fiókot.

9.3 A termék csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a mobilkészítőt ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez a terméket csatlakoztatja.
2. Helyezze be a visszaállító tűt a **RESET** visszaállító lyukba.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a kijelző gyorsan villogni nem kezd.
⚠ A termék automatikus párosítási módban van.
4. Nyisd meg a Tuya alkalmazást, és add hozzá a terméket a mobilalkalmazáshoz. Kövesse az alkalmazás útmutatójában található útmutatásokat.
5. Szükség esetén váltson manuális párosítási módba a reset gomb körülbelül 5 másodpercig tartó lenyomva tartásával, amíg a jelzőfény lassan villogni nem kezd.
⚠ A készülék manuális csatlós üzem módban van.
6. Kövesse az alkalmazás utasításait a csatlakozási folyamat befejezéséhez.

10 A termék tesztelése

A termék beállítása után ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.

1. Merítse vízbe a kábel végén található vízérzékelőt.
⚠ Ha a jelzőfény világít, a termék megfelelően működik.
⚠ Ha csatlakoztatta a terméket a Tuya Cloudhoz, értesítést kap arról, hogy vízszivárgást észlelt.

11 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

12 Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU Irányelvnek.

- Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

A keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát, ezután le tudja tölteni a rendelkezésre álló nyelveken az EU Megfelelőségi Nyilatkozatot.

13 Hulladékkezelés

13.1 A készülék



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell hulladékgyűjtésbe leadni. A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználó köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatók)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országoként eltérők lehetnek.

13.2 Elemek/akkuk

Vegye ki a készülékből az elemeket, és azokat a készüléktől elkülönítve távolítsa el. Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására. tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A káros anyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók a lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak. Ezzel Ön teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőt teljesen le kell fedni egy ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (felnyílás, erős melegedés, tűz, robbanás).

14 Műszaki adatok

Tápellátás	2 db mikroelem AAA 1,5V
Készenléti áramfelvétel.....	≤ 30 uA
Várható akkumulátor-üzemidő	8-10 hónap
Anyag.....	ABS
WLAN szabvány	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Vezeték nélküli frekvenciasáv.....	2,412 - 2,484 GHz
WLAN hatótávolság.....	max. 30 m (nyílt terepen)
WLAN adóteljesítmény.....	max. 17 dBm
Üzemi hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Páratartalom működés közben	≤95 %, nem kondenzálódó
Tárolási hőmérséklet	-10 ... +45°C
Páratartalom tárolás közben	95 %, nem kondenzálódó
Méretek (Sz x Ma x Mé).....	25 x 69 x 21 mm (jelző-vezérlőegység)
Érzékelőkábel hossza	1 m
Súly (kb.)	59 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.