

Dugasz-készlet - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Dugaszolható EVO csatlakozókészlet; részei: lengő- és falra szerelhető tokozat, direktrugós érintkezőbetétek: 1407735, 1407736, 1407661, 1407657, 1407671

Előnyei

- Csekély költségek a fém kivétel miatt
- Jelölési lehetőség 9 x 20 mm-es jelölőlappal
- Csekély súly
- Csekély kicsapódásveszély
- A csatlakozóbetétek mindkét PE-lemeze összeköttetésbe kerül a lengő tokozatba beépített fémkerettel
- A fémbetétek siető PE-csatlakozást biztosítanak ferde dugaszolás esetén
- abszolút korrózióálló
- halogénmentes műanyag
- IK 08 szerinti ütészivsgálat
- Jelölőtábla, felerősíthető

Kereskedelmi adatok

package_quantity	1
GTIN	4046356777780

Műszaki adatok

Általános

Pólusszám	24+PE
Kialakítás	B24
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Vezetékleágazás	egyenes
A készülékház védettsége	IP66
A készülékház védettsége	IP54 (zárt védőfedéllel)
A készülékház védettsége	4 (NEMA 250)
A készülékház védettsége	4X (NEMA 250)
A készülékház védettsége	12 (NEMA 250)
Csatlakozástechnika	Direkt rugós csatlakozás
Méretezési feszültség (III/3)	500 V
Méretezési átütési szilárdság	6 kV
Méretezési áram	16 A

Dugasz-készlet - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Műszaki adatok

Szabványok és meghatározások

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
-------------------------------------	----

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Tanúsítások

EAC / EAC /

A tanúsítás részletei

EAC s

s

Tartozékok

Készülékház-kengyel

Dugasz-készlet - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Tartozékok

HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696




Készülékjelölés

US-EMP (20X9) - 0829439




Rajzok

Diagram



Derating-görbe


Méretrajz



Szerelési kivágás


Dugasz-készlet - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Méreterajz




Méreterajz

Sematikus rajz



csatlakozás dugaszoldali pólusábrája

Sematikus rajz



csatlakozás aljzatoldali pólusábrája

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>