

Termék sz. : 2.440.007

axhess GmbH & Co. KG • D



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- D NAGY DIGITÁLIS KIJELEZŐ
- EGYSZERŰEN BEÁLLÍTHATÓ
- GB
- F
- I
- NL



Termék sz. :
2.440.007

12V
Időkapcsoló
óra
LCD kijelzővel



120
W

www.axhess.de

Kérjük, nagyon gondosan olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt a készüléket üzembe helyezi, és őrizze meg későbbi betekintés céljából, ha pedig harmadik személynek továbbadja a készüléket, adja vele az útmutatót.

Tartalomjegyzék

- 1 Tudnivalók az útmutató használatához
- 2 Általános biztonsági tudnivalók
- 3 A szállítás tartalma
- 4 Rendeltetésszerű használat
- 5 Műszaki adatok, működési mód
- 6 Az időkapcsoló óra csatlakoztatása
- 7 A készülék ápolása és tisztítása
- 8 Hiba elhárítás
- 9 Garancia
- 10 Eltávolítás
- 11 A műszaki adatok áttekintése
- 12 Összeférhetőségi nyilatkozat

1 Tudnivalók az útmutató használatához



Figyelem! Biztonsági tudnivalók: ezek figyelmen kívül hagyása az anyag meghibásodásához és a készülék működésének befolyásolásához/károsodásához vezethet.



Figyelem! Biztonsági tudnivalók: Elektromos árammal vagy elektromos feszültséggel kapcsolatos veszélyekre utal. Figyelmen kívül hagyása személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat. A készülék működését befolyásolhatja.



2



MEGJEGYZÉS: Kiegészítő információk a készülék kezeléséhez

Általános biztonsági tudnivalók - FONTOS - !

Figyelem! Az axhess GmbH & Co. KG, Industriestrasse 11, 56598 Rheinbrohl nem vállal szavatosságot a károkért és következményekért, melyek a következőkből adódnak:

- csatlakozási-, kezelési-, és / vagy szerelési hibákból.
- erőszak alkalmazásából, a készülék károsításából és /vagy a csatlakozó vezetékek hibáiból
- készülék meghibásodásból túlfeszültség miatt.
- bármilyen változtatásból a készüléken és/vagy a csatlakozó vezetékeken.
- egyéb, az útmutatóban leírt céloktól eltérő használatból. folyadék behatásából valamint a
- készülék kinyitásából.
- Sohase használja nedves, vizes környezetben!

Csak száraz környezetben használja!

- következményi károk, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból és/vagy hibás akkumulátorok miatt keletkeznek.
- A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- Jelen útmutató figyelmen kívül hatásának a következménye a garancia elvesztése.

A készüléken javítást csak arra felhatalmazott szakember végezhet, aki ismeri az ezzel kapcsolatos veszélyeket/előírásokat.

Ügyeljen a készülék biztonságos elhelyezésére! Az időkapcsoló órát biztonságosan kell felállítani/elhelyezni, úgy, hogy ne eshessen le vagy ne borulhasson fel. Biztosítsa úgy a készüléket, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá! A gyerekek nem képesek a keletkező veszélyek felismerésére és felmérésére! Ne tegye ki a készüléket tartósan közvetlen napsugárzás vagy egyéb hőforrás hatásának. Kerülje a készülék felmelegedését külső behatások által.

A hálózati kábel károsodásának elkerülésére soha ne a kábelt húzza kikapcsoláskor, mindig a dugót fogja meg és így válassa le a tápellátásról.

Sérült csatlakozó kábellel ne használja a készüléket. A készüléket mindig kiképzett szakember által javíttassa. Éghető anyagokat, pl. gyertyát ne állítson a készülékre, Ne helyezzen folyadékkal töltött edényt, víztartót,

italtartó edényt a készülékre, melléje, vagy a közelébe.

3. A szállítás tartalma

1 12V-os időkapcsoló óra

1 Gombelem, 3V-os

1 Többnyelvű használati útmutató

1 Újrafeldolgozható csomagolás

4. Rendeltetésszerű használat

Az időkapcsoló órákat, mint ahogy ezt a 12 V-os kivitelűt is, a hozzájuk csatlakoztatott készülékek egy határozott, előre beállított időpontban való bekapcsolására tervezték. Ugyanígy az időkapcsoló óra a csatlakoztatott készüléket egy meghatározott, előre beállított időpontban ismét kikapcsolja. Mindennek előfeltétele, hogy az időkapcsoló óra egy tartós áramot vezető 12V-os konnektorral van összekötve. A kapcsolóóra beállításai a memóriába kerülnek. Egy cserélhető áthidaló elem a kapcsolóóra adattárolóját feszültséggel látja el, ha az a 12 V-os fedélzeti hálózatról nem kap feszültséget. A beállított adatok fennmaradnak. Ez a kapcsolóóra 12 V-os gépjármű fedélzeti hálózaton való használatára van tervezve. eltérő feszültség tönkreteszi a 12 V-os kapcsolóórát, tilos más feszültséghez csatlakoztatni! A maximális kimeneti áram 10A.

12V-os csatlakoztatott készülékek 12V/10A - max. 120 W

teljesítmény felvétellel működtethetők ezzel az időkapcsoló órával.



Figyelem! A 12V-os időkapcsoló óra üzembe helyezése előtt győződjön meg a kísérő dokumentumok alapján a jármű 12V-os szivargyújtójának áramellátásáról és maximális terhelhetőségéről.



Figyelem! Tartsa be a következő alapvető biztonsági óvintézkedéseket elektromos készülékek használatánál a saját és mások biztonsága érdekében:

- **elektromos áramütés**
- **tűzveszély**
- **sérülések**
- **anyagi kár.**

A készüléket csak sérülésmentes házzal és vezetékkel használja! A készüléket sohase fedje be. Ügyeljen mindig a megfelelő szellőzésre. A készülékkel kapcsolatos tevékenységnél, pl. tisztításnál, ápolásnál először mindig szakítsa meg a 230V-os tápellátást. Vegye figyelembe az összes, az előzőekben leírt biztonsági rendszabályt!

5. Műszaki adatok Digitális 12 V-os időkapcsoló óra

Tápáramellátás	12V DC
Max. kimenő áram	10A / 120W DC
Adat kijelzés	LC kijelző, digitális, négyjegyű,
Óraidő jelzés	digitális, 24 órás, perc kijelzéssel.
Kapcsoló funkció	Programozható BE-KI funkció. Két kapcsolási opció állítható be.
Háttér- világítás	Ha 12V DC fedélzeti feszültséggel van összekötve valamint egy beállító gomb működtetésénél automatikusan világít, önmagát kioltja.
Akkufelügyelő- funkció	időkapcsoló óra automatikusan kikapcsolja magát, ha a jármű akku feszültség lesüllyedt kb. 8 V-ra. Így a csatlakoztatott készülékek is kikapcsolódnak. Ez a funkció megakadályozza, hogy egy jármű akku a szükséges indító feszültség alá süllyedve kisüljön.
Adatok tárolása Beállítás	A beállított adatok a tárolóba kerülnek. 3V-os gombelem szolgál az LC kijelző ellátására, az elmentett adatok megtartására, ha az időkapcsoló óra nincs a 12V-os hálózattal összekötve.

6 Az időkapcsoló óra csatlakoztatása

Üzembe helyezés.

Mielőtt egy készüléket a kapcsolóórához csatlakoztat, és mielőtt a kapcsolóórát a 12 V-os feszültség ellátáshoz csatlakoztatja, az óraidőt be kell állítani.

1. Az időtartam beállítása

- 1.1. Nyomja a Mode / (CNC) gombot egyszer, majd nyomja a Set (beállítás) gombot.
- 1.2. Az idő beállítás kész, az első két számjegy az LC kijelzőn villog.
- 1.3. Működtesse a Beállítás (set) gombot újból, az órák beállítására.
- 1.4. Nyomja a GO gombot, a beállítás nyugtázására.
Az LC kijelzés utolsó két számjegye villog.
- 1.5. Nyomja a beállítás (set) gombot újból, a percek beállítására.
- 1.6. Nyomja a GO gombot a beállítás nyugtázására, ezzel az óraidő beállítása lezárult.

2. Timer (időzítő) beállítás

- 2.1. Az óraidő beállítás után nyomja a Mode (CNC) gombot újból, az időzítő mód kiválasztására.
- 2.2. Kövesse a lépéseket 1.1 -től 1.6-ig.

- 2.3. Az időzítő beállítása után nyomja a Mode /Cancel gombot újból, a Timer 2 (2. időzítő) beállítására. Állítson be egy második kapcsolási időt, ha szükséges.

3. Időzítő programozás

- 31 Nyomja a Mode / Cancel gombot, az időzítő mód kiválasztására. Három időzítő mód közül lehet választani. 1. időzítő, 2. időzítő és 3. időzítő.
- 3.2 Nyomja GO gombot az indításhoz.
- 3.3 Nyomja a Mode / Cancel gombot 5 másodpercig, ha az időzítő programot szternírozni kívánja.
- 3.4 Nyomja a GO gombot 5 másodpercig az indítás bevezetéséhez.
- 3.5 Nyomja a Mode / Cancel gombot 5 másodpercig, a teljesítmény leadás befejezésére. (Aktuális próba: a GO nyomása 5 másodpercig)

4. LC-kijelző

- 4.1 Ha az időzítő (Timer) jelzés tartósan a kijelzőn van, azt jelenti, hogy az időzítés be van állítva. (kapcsolási idő kiválasztva)
- 4.2 Ha az időzítő (Timer) jelzés tartósan a kijelzőn villog, azt jelenti, hogy az időzítés most aktív.
(kapcsolási idő aktív)

7 A készülék ápolása és tisztítása

Az időkapcsoló óra tisztításához és ápolásához csak egy száraz ruhát használjon. Időről időre, ha szükséges törölje le vele a készüléket. Ne használjon folyadékot vagy kémiai tisztítószeret. Ne merítse vízbe a készüléket. Ne engedjen folyadékot a készüléken keresztül folyni.

8 Hibaelhárítás

A kapcsolóóra nem működik

Lehetséges ok: A kiegészítő elem nincs aktiválva, nincs helyesen betéve, az elem kimerült.

Lehetséges megoldás

- A kiegészítő elem aktiválása, elemet megfelelően behelyezni, új elem behelyezése.

A kijelző rendben lévőnek tűnik, de a csatlakoztatott készülék nem kap áramot.

Lehetséges ok: A 12V-os dugaszalj nincs árammal ellátva. Az időkapcsoló órának nincs érintkezése.

Lehetséges megoldás

A jármű gyújtását kapcsolja be. A kapcsolóórát megfelelően dugja be a 12V-os dugaszaljba. Az összeköttetést a csatlakoztatott készülékkel vizsgálja meg, és szükség esetén

állítsa helyre. A csatlakoztatott készüléket vagy vezetéket vizsgálja meg, ha hibás,

javíttassa meg. Az időkapcsoló órát ne használja tovább.

9 Garancia

Alapvetően az általános szavatossági feltételek érvényesek az axhess GmbH & Co. KG-nél is. Ezek kizárólag a gyártási vagy anyaghibákra vonatkoznak. A garancia a vásárlás napjával kezdődik és a vásárlás napjától számított 24 hónap után végződik. Ha a készülék vagy a csatlakozó vezeték hibás, vigye azt vissza a beszerzés helyére. A szavatosság intézéséhez mellékelje okvetlenül a következőket: a vásárlás igazolása (pénztári nyugta, számla) a vásárlás idejével, és a reklamáció okának, a hibának ismertetése.

10 Eltávolítás

A csomagolás újra feldolgozható. A csomagolóanyagot a megfelelő újra feldolgozható háztartási szemétkébe dobja.

Elhasznált készülékek

Ha a készülék egyszer véglegesen befejezi működését, juttassa a vonatkozó törvényeknek, előírásoknak és rendelkezéseknek megfelelő gyűjtőhelyre.

Kérdéses esetben forduljon az illetékes hulladékgyűjtő vállalathoz, vagy a helyi közszolgáltatóhoz.

A készüléket semmi esetre se dobja a háztartási szemétkébe!



A 3V-os gombelemet (az elemtartóban a készülék oldalán)

külön kell az elemeket gyűjtő helyeken eltávolítás céljából leadni!

Ezért vegye ki a gombelemet mielőtt az elhasznált készüléket újrahasznosításra leadná!

Németországban a készülékek és elemek ártalmatlanítási költségeit a gyártó előre befizette. WEEE Reg.Nr. DE 36207475



Védje a környezetet felelősségteljes eljárással!

Megjegyzés: Ha a készülék nincs a 12V-os áramellátásra csatlakoztatva, a háttérvilágítás inaktív, a gombelem terhelésének csökkentésére.



11 Műszaki adatok

Márka	
Cikkszám	12V-os időkapcsoló óra időzítővel, LC kijelzővel
Termékszám	2.440.007
készüléktípus	Felügyelő és ellenőrző eszköz, programozható programozható.
Kapcsolási idő	kettő
Kapcsolási idő tárolás:	igen
Bemeneti feszültség	12 V DC egyenáram (DC) 12 V (Volt)
Kimenőfeszültség	12V DC
Kimenő teljesítmény max.	10A DC, max. 12V 120W
Csatlakozó dugó típusa	2 pólusú 12V-os összekötő dugó
Polaritás	Plus (+, pozitív) belül, középen
Termék méret mm-ben	110x55x32 mm (LxBxH)
Termék méret csomagolva	121 x 82 x 38 mm (LxBxH)
Termék súlya nélkül	0,086 kg (3 V elemmel, csatlakozó vezetékkel, csomagolás
	.
3 V-os elem súlya	0,210 kg
Termék súly csomagolva	0,115 kg
Csomagolás kivitele	0,060 kg karton

05.2016 Műszaki változtatások joga előzetes bejelentés nélkül fenntartva.





12 Megfelelőségi nyilatkozat

Az axhess GmbH & Co. KG, Industriestrasse 11, 56598 Rheinbrohl, kijelenti, hogy a termék: Profi Power 12V időkapcsoló óra digitális kijelzővel, cikkszám 2.440.007, amelyre a jelen nyilatkozat vonatkozik, koncepciójában és építési módjában, valamint az EG irányvonal(ak) általunk használt alapvető biztonsági- és egészségügyi követelményeinek megfelel.

Megfelelő EG irányvonal(ak) 2011/65/EU RoHS konformak az alkalmazott harmonizált EN50498:2010 normákkal.

Rheinbrohl, den 15. Mai 2016

Axel Hess,
Üzemvezető
Axhess GmbH & Co. KG



A terméken vagy a csomagoláson vagy az útmutatóban alkalmazott jelzések:

Használat előtt az útmutatót el kell olvasni és azt

megőrizni. Gyerekektől távol tartani. Nem játékszer!



A terméket lévő WEEE jel arra utal, hogy semmi esetre sem szabad a háztartási szemétbe kidobni. Gyűjtőhelyeken le kell adni.



Ne használja a szabadban.



Óvja a nedvességtől és nyirkosságtól!



A termék egyenárammal működik.



Karton, újból felfrissíthető.



Duales System Deutschland GmbH.



Megfelel a 2011/65/EU irányvonalnak.



