

1 Használati útmutatók letöltése

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található utasításokat.

2 Rendeltetésszerű használat

Ez a termék egy LED-es lámpa asztali csiptetővel.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a termék megfelel a jogszabályi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a terméket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

3 A szállítás tartalma

- Lámpa és csiptető
- Hálózati adapter
- Használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése



Ez a szimbólum olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek sérülésekhez vezethetnek.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérüléseket okozhat.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerre válhat kisgyermek számára.
- Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a magas páratartalomtól és a nedvességtől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

5.4 A készülék kezelése

- Ha bizonytalan lenne a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne próbálja saját kezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,

- már nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti feltételek mellett volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Hálózati adapter



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a hálózati csatlakozódugókat, hálózati kábeleket és az esetleges hálózati adaptereket is. Ne használjon sérült, károsodott alkatrészeket. Áramütés következtében életveszély léphet fel!

- A készüléket olyan csatlakozóaljzatba csatlakoztassa, amely mindig könnyen hozzáférhető.
- A tápellátáshoz csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- A hálózati adapter számára áramforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat szabályos háztartási csatlakozóaljzata használható. A hálózati adapter használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati adapteren megadott feszültségadatok megegyeznek az Ön háztartásának hálózati feszültségével.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves kézzel csatlakoztatni vagy kihúzni.
- Ne a vezetéknel fogva húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól. Ehelyett inkább az erre való fogófelületnél fogja meg a csatlakozódugót.
- Zivatar idején - biztonsági okokból - válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.
- Ha a hálózati adapteren károsodás látható, ne érintse meg az adaptert, mert ez halálos áramütést okozhat! Végezze el az alábbi lépéseket:
 - Először feszültségmentesítse azt a csatlakozóaljzatot, amelyre a hálózati adapter csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolásával, ill. a biztosíték kicsavarásával, és ez után a FI relé lekapcsolásával, hogy a csatlakozóaljzat minden pólusa le legyen választva a hálózati feszültségről).
 - Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzattól.
 - Használjon azonos típusú, új hálózati adaptert. Ne használja tovább a meghibásodott adaptert.
- Figyeljen arra, hogy a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg, és éles széléken ne sérüljön meg.
- Mindig úgy vezesse az elektromos kábeleket, hogy a kábel ne okozzon botlásveszélyt, és senki ne akadhasson el benne. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén sérülésveszély áll fenn.


5.6 LED-fény

- Ne nézzen közvetlenül a LED-lámpába!
- Se közvetlenül, se optikai eszközökkel ne nézzen a fénysugárba!

6 Csatlakoztatás

1. Rögzítse a csiptetőt egy megfelelő asztallapra.
2. Csatlakoztassa a világítótestet a csiptetőhöz.
3. Csatlakoztassa a készüléket megfelelő hálózati csatlakozóaljzathoz.

7 A lámpa használata



1. Érintse meg a be-/kikapcsoló gombot a lámpa be-, illetve kikapcsolásához.
2. Érintse meg a színválasztó gombot a lámpa színének módosításához.
3. Érintse meg a + gombot a fényerő növeléséhez.
4. Érintse meg a - gombot a fényerő csökkentéséhez.

8 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek a készülékház károsodását okozhatják, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. Válassza le a készüléket az áramellátásról.
2. A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölkűt.

9. Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve leadni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető lámpákat a gyűjtőhelyen történő leadás előtt roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (bővebb információk a weboldalunkon találhatók):

- a Conrad szakszerveitében,
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók és a forgalmazók által az ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott visszavételi rendszerekben.

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy más országokban a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

10 Műszaki adatok

Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

10.1 Lámpa

Bemenet	24 V/DC, 1 A
Teljesítményfelvétel	max. 23 W
LED teljesítményfelvétel	max. 18 W
LED.....	140 db
Élettartam: kb. 20 000 óra	
Fényáram.....	1980 lm
Csüptető nyitási szélessége	30—40 mm
Színvisszaadási index (Ra)	> 80
Színhőmérséklet.....	Melegfehér: 3000 K
	Neutrális fehér: 4000 K
	Hidegfehér: 6500 K
Energiahatékonysági osztály.....	18 kWh/1000 óra
Üzemi feltételek.....	-5°C ... +40°C, 5 - 95 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-5°C ... +40°C, 5 - 95 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Méret (Mé x Sz x Ma).....	850 x 690 x 470 mm (teljesen kiegyenesített
	lengőkar esetén)
Súly.....	2,2 kg (hálózati adapterrel és csüptetővel)

10.2 Hálózati adapter

Bemenet	220 - 240 V/AC 50 Hz
Kimenet.....	24 V/DC, 1 A