

## Használati útmutató

# Kártyaolvasó CR53E-Apple

Rend. sz. 1533267

### Rendeltetés szerű használat:

A termék mikroSD kártyák olvasására és megírására szolgál. A termék alkalmas egy lightning aljával rendelkező iPhone/iPad, vagy egy számítógép USB portjához való csatlakoztatásra. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbi betekintés céljából. Ha a terméket továbbadja másoknak, ezt csak a használati útmutatóval együtt tegye. A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termék megnevezés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Kártyaolvasó
- USB-A-ról mikro USB kábelre (15,5 cm)
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weboldaltól, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és betartani.

A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.

### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetés szerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a biztonsági előírásait és használati útmutatóit, amelyeket a készülékhez csatlakoztat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a készülék működésével, biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

### Üzembe helyezés

#### a) Memóriakártya behelyezése/kivétele

- Rakjon be egy mikroSD kártyát a kártyanyílásba. Tartsa úgy a terméket, hogy a kártyanyílás jobboldalt legyen. A kártya érintkezőinek ez esetben lefelé kell állniuk.
- Nyomja a memóriakártyát óvatosan a házba, amíg egy pattanást nem hallt.
- A memóriakártya kivételéhez először nyomja be a kártyát óvatosan a házba, úgy, hogy az szabadon legyen.

#### b) Csatlakozás egy iPhone/iPadhoz

- Kösse össze a terméket az iPhone/iPadjával.
- Töltse le az ingyenes „iStickPro 3.0” App-ot.
- Ha az appot első alkalommal nyitja meg, egy figyelmeztető jelzés jelenik meg. Bökje meg az "Erlauben"-t (engedélyezzes).
- Bökje meg a megfelelő kapcsolófelületet, a kívánt fájlhoz való jutás céljából. Kövesse az utasításokat a képernyőn.

Kapcsolófelület.	Jegyzék
Lila	App belső memória
Narancssárga	microSD kártya
Rózsaszín	iPhone/iPad tároló
Zöld	iPhone/iPad címtár

- Az app beállító menüjébe jutáshoz bökje meg a fogaskerék szimbólumot.

#### c) Csatlakoztatás számítógéphez

- Kösse össze a terméket a vele szállított kábelrel keresztül egy számítógép USB portjával.
- Az operációs rendszer automatikusan felismeri a kártyaolvasót és a bedugott kártyát **hagyományos** váltakozó adathordozónak tekinti.

Mielőtt eltávolítja a memóriakártyát a kártyaolvasóból, először "ki kell dobni", hogy elkerülje az adatvesztést, adatsérülést vagy a termék hibásodását.

### Megjegyzések

- A kártyaolvasó ill. a kártya tönkremehet, ha a kártyát nem megfelelő irányban tolja be.
- Soha ne válassza le a terméket vagy távolítsa el a kártyát adatátvitel közben. Adatvesztés vagy adatsérülés veszélye áll fenn ekkor.

### Ápolás és tisztítás

- Válassza le a terméket minden tisztítás előtt az iPhone/iPad-tól ill. számítógéptől.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a készülékházat károsítják, sőt, a működést is befolyásolhatják.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

### Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem való a háztartási szeméttel! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

### Műszaki adatok:

Rendszerkövetelmények.....	Windows® 2000, XP (Home, Pro, SP1-el, SP2, SP3, csak 32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8.0 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), RT
	Min. Mac OS X 10.0
	Min. Linux 2.6
	iOS 8.0-tól; Lightning alj
Megfelelő memóriakártya .....	mikroSD (max. 128 GB kapacitás)
USB szabvány .....	USB 2.0
Üzemi-/tárolási feltételek.....	-10 ... +50 °C, 20 – 90 % rel. páratart.
Méret (H x Sz x Ma).....	38 x 29 x 7 mm
Súly.....	7 gramm

