



TOOLCRAFT



## Forrasztási füstelszívó ventilátorral, ZD-159

Rend. sz.: 1553619

### Rendeltetésszerű használat

Ez a termék hagyományos munkaasztali ventilátorként vagy forrasztási műveletek során füstelszívásra használható. A füst szűrése cserélhető aktív szénműanyag szűrővel történik. Felakasztható vagy asztalra helyezve használható. A tápellátás egy normál háztartási konnektorról biztosítható.

Csak zárt helyiségekben használható. Szabad térségben való használata nem megengedett. Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni. Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átépíteni ill. módosítani. Ha a terméket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és termék megnevezés a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Forrasztási füstelszívó
- Szűrő
- célcsoportja



### A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatókat a [www.conrad.com/downloadsweb-oldalrol](http://www.conrad.com/downloadsweb-oldalrol), vagy skennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt villámszimbólum akkor jelenik meg, ha a testi épséget veszély, például áramütés fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket feltétlenül be kell tartani.



A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

A készüléket csak száraz, zárt belső terekben szabad alkalmazni. A szerszámegépet nem érheti víz vagy nedvesség, ilyenkor a kezelőt halálos áramütés érheti!



Ez a szimbólum a készülékhez mellékelte használati útmutató elolvasására figyelmeztet.

### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások és a szakszerű használatra vonatkozó adatok figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért/ anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.**



- Ezt a terméket 8 éven felüli gyermekek, korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, valamint korlátozott tapasztalattal/tudással rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és ismerik és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik.

- Ellenőrizze rendszeresen a hálózati dugót és a hálózati kábelt károsodás, sérülés szempontjából. Ha megsérül, a tápkábelt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.



- Tartsa távol a terméket éghető anyagoktól (mint pl. függönyök vagy papír), folyadékoktól (benzin) és gázoktól, mivel ezek gyulladás veszélyét jelentik.

- Győződjön meg arról, hogy a ventilátor le lett választva a tápellátásról, mielőtt a védőrácsot eltávolítja.

- Ez a készülék nem való gyerek kezébe. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert ez gyermekek kezében veszélyes játékszerré válhat.

- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye azt. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a termék:

- láthatóan sérült,

- már nem szabályszerűen működik,

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy

- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.

- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.

- Győződjön meg róla a dugaszoló aljzathoz való csatlakozás előtt, hogy a helyi feszültség megfelel a terméken feltüntetett feszültségnek.

- A termék megfelel az I. védelmi osztálynak. A terméket csak a közüzemi hálózathoz megfelelően telepített (220 - 240 V/AC, 50 Hz) aljzatba csatlakoztassa.

- Ne öntsön át folyadékot a készülék fölé, ill. ne is rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá tartozó hálózati dugóját (pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaljából. Ezután a készüléket már nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.

- Amikor hideg helyről meleg helyiségbe viszi a készüléket, soha ne használja azonnal. Az ekkor keletkező kondenzvíz adott esetben tönkretelheti a készüléket. Hagyja a terméket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. Adott esetben ez több óráig eltarthat.

- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.

- Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzathoz.

- Mindig az erre szolgáló fogófelületeknél fogva húzza ki a terméket a dugaszaljzból.

- Húzza ki a dugót az aljzathoz, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljzból.

- **Sérülésveszély!** Működés közben ne dugjon semmilyen tárgyat vagy az ujját a védőrácsba. Ez elektromos áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy az ujj sérüléséhez vezethet.

- A hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék meg éles szélek, és egyéb módon sem érje mechanikai terhelés. Óvja az elektromos vezetékét a nagy hőség vagy nagy hideg által okozott termikus igénybevételtől. Ne módosítsa a hálózati kábelt. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel tönkremehet. A sérült hálózati kábel halálos áramütést okozhat.

- Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. Először is áramtalanítsa a konnektort, amibe a kábel csatlakozik (pl. majd óvatosan húzza ki a dugót a konnektorból. Semmi esetre ne használja a terméket sérült elektromos vezetékkel.

- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.

- Úgy vezesse a kábelt, hogy ne okozzon botlásveszélyt, és senki ne akadhatson el benne. Sérülésveszély áll fenn.

- Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is!

- A termék nem helyettesíti a megfelelő szellőző berendezést. Mindig gondoskodjon a munkaterület megfelelő szellőztetéséről.



- Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a termék üzemeltetésére, a biztonságára vagy csatlakoztatására vonatkozóan.

- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.

- Ha még maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

## Funkcionális elemek

- 1 Forgatógomb a fűvóka vezérléshez **Low - Hi**
- 2 Be-/kikapcsoló **I/O**
- 3 Szűrő tartó
- 4 Talp/akasztó
- 5 Forgatógomb a szögbeállításhoz
- 6 Aktív szénszűrő \*
- 7 Hálózati kábel hálózati dugóval (nem látható)



## Üzembehelyezés

### a) A termék előkészítése

- Állítsa a terméket a talp (4) segítségével egy stabil, sima felületre vagy akassza fel egy megfelelő tartóra, ami tartani képes a termék 1 kg-os súlyát.
- A szögbeállító forgatógomb (5) segítségével állítsa be a kívánt fűjési-/szívási szöget.
- Dugja be a hálózati dugót (7) egy megfelelő hálózati dugaszoló aljzatba.



### b) Használat asztali ventilátorként

→ A teljesítmény növelése érdekében távolítsa el a szűrőt a termék hátoldalán található szűrőtartóból (3).

- Kapcsolja be úgy a terméket, hogy a be-/kikapcsolót (2) az **I** pozícióba váltja.
- Állítsa be a fűjési teljesítményt a **Low - Hi** (1) forgatógombbal.
- Használat után kapcsolja ki a terméket úgy, hogy a be-/kikapcsolót az **O** pozícióba váltja.

### c) Használat füstelszívóként

→ Mielőtt a terméket füstelszívóként használná, győződjön meg arról, hogy az aktív szén szűrő (6) tiszta és megfelelően van behelyezve.

- Fordítsa úgy a terméket, hogy a hátoldala a forrasztási füst felé nézzen. Helyezze a terméket a lehető legközelebb a forrasztás helyéhez.
- Kapcsolja be úgy a terméket, hogy a be-/kikapcsolót (2) az **I** pozícióba váltja.
- Állítsa be a fűjési teljesítményt a **Low - Hi** forgatógombbal.
- Használat után kapcsolja ki a terméket úgy, hogy a be-/kikapcsolót az **O** pozícióba váltja.

## Ápolás és tisztítás

### a) Az aktív szénszűrő cseréje

→ Rendszeresen cserélje ki az aktív szénszűrőt, ha az elszennyeződött, így biztosíthatja, hogy a termék hatékonyan működjön.

- Az aktív szén szűrő eltávolításához egyszerűen húzza ki azt a termék hátoldalán található szűrőtartóból (3).
- Helyezze be az új szűrőt fordított sorrendben.

### b) Tisztítás

- A szűrő rendszeres cseréjét eltekintve a termék nem igényel karbantartást.
- Tisztítás előtt mindig válassza le a szerszámgépet az elektromos hálózatról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A terméket puha, tiszta, száraz törlőruhával tisztítsa.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

## Ártalmatlanítás



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt készülék hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

## Műszaki adatok

Bemeneti feszültség.....	220 - 240 V váltó, 50 Hz
Teljesítményfelvétel.....	23 W
Érintésvédelmi osztály.....	I
Zajsztint.....	42 - 45 dB
Szívási teljesítmény.....	max. 0,2 - 1 m <sup>3</sup> /perc
Fűjési teljesítmény.....	max. 0,2 - 1,2 m <sup>3</sup> /perc
Kábelhossz.....	kb. 1,4 m (dugó nélkül)
Üzemi feltételek.....	-6 ... +46 °C, 10 % ... 90 % rF
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60 °C, 10 % ... 70 % rF
Méret (sz x ma x mé).....	217 x 185 x 135 mm
Súly.....	1042 g

\* Tartalék szűrő (rend. sz.: 588546) rendelhető a [www.conrad.hu](http://www.conrad.hu) weboldalról.