



TOOLCRAFT

Használati útmutató

Négyszögesőztető, 418 m²

Rend. sz.: 1561111

Rendeltetésszerű használat

A terméket zöldfelületi téglalap alakú területek öntözésére használják. A finombeállítás lehetővé teszi az öntözési terület beállítását.

Biztonsági okokból a terméket nem szabad átépíteni és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Olvassa el gondosan, és őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és terméknév a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A csomag tartalma

- Négyszög esőztető
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

Tölts le a legfrissebb használati útmutatót, amit ezen a linken érhet el: www.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlap útmutatásait.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A nyílshímbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az ebben a használati útmutatóban ismertetett biztonsági előírások és a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekon túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

- Ez a termék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerre válhat kisgyermek számára.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem szabályszerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak az eszközöknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt az eszközt csatlakoztatja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságos használatával vagy az elektromos hálózatra való csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha lenne még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Kezelőelemek



- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Fúvókák | 4 Tömlőcsatlakozó |
| 2 Forgatás beállítása | 5 Végsapka tisztítótűvel
(nincs ábrázolva) |
| 3 Köztes darab szűrővel | 6 Forgó cső |

Üzembehelyezés

- Húzza meg a tömlőcsatlakozást (4) az óramutató járásával megegyező irányba a köztes darabban (3).
- Forgassa el a távtartót az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ellenállást nem érez.
- Csatlakoztassa a tömlő csatlakozót egy megfelelő víztömlőre.
- Helyezze a terméket a lehető legcentrálisabban az öntözni kívánt területre.
- Az öntözés a vízellátás után azonnal megkezdődik.



Az öntözési tartomány a szállított víznyomástól függ.

Finombeállítás

A forgásbeállítással (2) állítsa be a forgócső (6) elfordulási határait.

Ápolás és tisztítás

a) Általános tudnivalók

- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más vegyi oldatot, mivel ezek károsíthatják a készülékházat, vagy akár a működést is hátrányosan befolyásolhatják.
- Használjon enyhén megnedvesített kendőt a készülék külsejének tisztításához.
- Távolítsa el a terméket a víztömlőből, és tárolja zárt helyen, száraz helyen, ha fagyveszély áll fenn, és hónapokig, amikor nincs szükség öntözésre. Tárolás előtt szárítsa meg a terméket.

b) Belső tisztítás

- Forgassa el a végsapkát (5) az óramutató járásával ellentétes irányban.
- Ellenőrizze a köztes darabot (3) és a dűznit (1), hogy ne legyen szennyezett. Amennyiben szennyezett, távolítsa el a szennyeződést. Használja a végsapkán (5) lévő tisztítótűt, hogy a szennyeződést a fúvókán keresztül a belső térbe tolja.
- Öblítse ki a belsejét tiszta vízzel.
- Helyezze vissza a végsapkát és az óramutató járásával egyező irányba húzza meg.

Hulladékkezelés

Hulladékkezelje a terméket a helyi előírások szerint. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Öntözési terület..... max. 418 m² (22 x 19 m)
 Forgási szög..... 20 - 120°
 Víznyomás..... max. 6,89 bar (100 psi)
 Üzemi/tárolási feltételek..... 0 ... +60 °C, 10 – 100 % rF
 Méretek (Sz x Ma x Mé)..... 470 x 73 x 168 mm
 Súly..... 549 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adattárolásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnyomás, még kivonat formájában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

*1561111_V1_0118_02_JPL_m_de