

# Állatriasztó

Cikksz. 60048



Használati  
útmutató



## Használati útmutató

Cikksz. 60048

Állás: 01/18

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Fordítson időt rá, és olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót. Tartsa be az összes biztonsági- és kezelési útmutatót. Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örülénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

### 1. Rendeltetészerű használat

Az állatriasztó állatok elriasztására szolgál. A készülék egy piezo hangszórón keresztül váltakozó ultrahang frekvenciákat bocsát ki 110°-os szögben, valamint LED villanásokat idéz elő, hogy az állatokat a környékről elriassza. A készülék leginkább kutyák, macskák, nyestek, madarak, rókák, pelék stb. elriasztására szolgál. Az adott effektek külön kapcsolhatók. A készülék elemekről vagy egy 5 V-os hálózati adapterről működik. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal jótállást a károkra vagy azok következményeire, és a garancia igény is megszűnik.

### 2. Fontos tudnivalók a hatás módjára és az alkalmazásra vonatkozóan

- A Gardigo állatriasztó nem az állatok egy helyen tartózkodását akadályozza meg, hanem más helyek kellemesebbek tünnek majd számukra. Egyre inkább elkezdik kerülni az érintett területet.
- A frekvenciák váltakozása megakadályozza, hogy a megszokás hatása alakuljon ki. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitartóan hallható, átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet.
- Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságtól függ. A terméket bármilyen érintett helyen gyorsan és egyszerűen fel lehet állítani, és optimális védelmet nyújt állatok ellen.
- Vegye figyelembe a madarak költési idejét! A készülékeket csak ezeken az időszakokon kívül helyezze üzembe. Így nem zavarja meg a madarak költését, és nem idézi elő azt, hogy a madáranycák távolmaradjanak és a kis állatok elpusztuljanak. Ellenőrizze a használat előtt a környezetet 10 méteres körzetben, és győződjön meg arról, hogy ott nem költenek madarak.
- A LED-es villanófény kiegészítő távotartó eszköz. Különösen szürkületben és éjszaka riasztja és irritálja a villanófény az állatokat, és elmenekülnek.

### 3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe.
- A készüléket csak a hozzávaló feszültséggel - 5 V DC vagy 3 db AA ceruzaakk/ceruzaelem - szabad működtetni.
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.

- Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (8 év feletti gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára. Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Olyan személyeknél, akik fotoérzékeny epilepsiában szenvednek, előfordulhatnak epilepsziás rohamok vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve. Ha a készülék működése közben különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy idegrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség elvesztése vagy bármilyen akaraton kívüli mozgás ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. az illető személynek el kell hagyni a helyiséget.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket, és tárolja azokat megfelelő módon.
- Az akkukat/elemeket ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékleteknek. Ez károsodáshoz és a kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- Ez a készülék akkukkal is működtethető bel- és kültéren egyaránt. Hálózati adapterrel csak beltéren használható.
- A földbe szűrhető cövek alkalmazásánál ügyeljen a készülék elhelyezésénél arra, hogy ne lehessen benne megbotlani.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle közelébe. Az ultrahangot az ember ugyan nem hallja, viszont magas hangnyomás keletkezik, amely hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.

#### 4. A szállítás tartalma

- Állatrisztó
- Földbe szűrhető cövek, 2 részes
- Használati útmutató

#### 5. Használatba vétel

AGardigo állatrisztó elemekkel és egy 5 V-os hálózati adapterrel is működtethető.

##### Elemek (nem szállítjuk vele):

1. A működéshez 3 db ceruzelemre vagy akkura (AA) van szükség.
2. Nyissa fel a készülék hátoldalán lévő elemtartó rekeszt olymódon, hogy a négy csavart egy csavarhúzóval kicsavarozza.
3. Vigyázzon a helyes polarításra. Ez a házban van ábrázolva. Az elem mínusz jelölésű vége mindig a rugós részre mutat az elemtartóban.
4. Zárja az elemtartó rekeszt úgy, hogy a négy csavart ismét becsavarozza. Vigyázzon a lezárásnál, hogy a tömítő gyűrű megfelelően helyezkedjen el, és ne toljódjon el a helyéről.
5. A készülék ezzel üzemkész.



**Figyelem! Ha újratölthető akkut használ, vegye figyelembe, hogy csak max. 1900 mAh kapacitású NiMH ceruzaakkuk használhatók. Az akkuk nem töltődnek a készülékben.**



**Figyelem! Fűrés előtt győződjön meg arról, hogy a fűrés helyén nem található gáz-, víz- vagy áramvezeték. Csak szakember végezze a felszerelést. Feltétlenül vegye figyelembe a fal adottságait, mivel a mellékelt rögzítő anyagok nem alkalmasak minden faltípushoz. A kereskedésben tájékozódjon az adott fal adottságainak megfelelő csavarokról és tiplikről. A nem szakszerű fal-tipli kapcsolat miatt keletkező károkkért a gyártó nem vállal felelősséget.**

##### Hálózati adapter (nem szállítjuk vele):

- A hálózati adapter csatlakozó a be-/kikapcsoló mellett van.
- Használjon egy USB-s 5 V DC hálózati adaptert. Használja ehhez a vele szállított USB/hálózati adapter csatlakozó adapterkábel.
- Csak belső helyiségben használja a készüléket.

## Földbe szúrható cövek:

1. Dugaszolja össze a cövek két részét, majd dugja be a foglalatba, a készülék alján.
2. A készüléket most elhelyezheti a gyepen vagy a virágágyásban.

## Fali akasztószem:

1. A készülék hátoldalán egy lyuk található a falra való felakasztás céljára.
2. Ennek segítségével a készüléket a falon egy szögre, egy csavarra, vagy egy kampóra akaszthatja fel.

## Működtetés:

1. A készülék alján egy 4 helyzetű kapcsoló található.
2. Három különböző üzemmód lehetséges. Az egyes üzemmódok az elem élettartamára is hatással vannak.
3. Egy fényérzékelő kapcsolja ki nappal a LED-es villanófényt. Csak a sötétség beköszöntekor aktiválódik újra a villanófény. Ez jelentősen növeli az elemek élettartamát.
4. A LED-es villanófény az 1-3. pozíció esetén a frekvencia kibocsátással együtt automatikusan bekapcsol.

## Üzemmódok:

- **Poz. 0:** KI
- **Poz. 1:** 4x LED-es villanófény, Ultrahang 20 mp-ig BE / 50 mp-ig KI
- **Poz. 2:** 4x LED-es villanófény, Ultrahang 20 mp-ig BE / 120 mp-ig KI
- **Poz. 3:** 4x LED-es villanófény, Ultrahang 20 mp-ig BE / 300 mp-ig KI

**Megjegyzés:** A LED-es villanófény tartós villogása nem jelent hibát. Ez egy figyelmeztetés arra, hogy az elemeket ki kell cserélni.

## 6. Műszaki adatok:

- **Frekvencia:** 20.000 – 30.000 Hz
- **Érintett állatok:** kutyák, macskák, nyestek, madarak, rókák, pelék stb.
- **Hatóterület:** kb. 10 m
- 4 pozíciójú kapcsoló

- **Védettség:** IP43
- **Üzemi hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % rel. nedvesség
- **Tárolási hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % rel. nedvesség
- **Tápellátás:** 3 db ceruzaelem-/akku, 5 V hálózati adapter USB adapterkábelrel, USB/NG csatlakozóval

**Megjegyzés:** Az adott helyen tartózkodó állatok reagálása a készülékeinkre nagyon különböző lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állat elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

## 7. Általános tudnivalók

- A CE megfelelés bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatóak.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörén kívül esnek és az ebből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.
- Ha olyan háziállat van a készülék hatókörében, amelyet nem akar zavarni, kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne használjon erős tisztítót vagy oldószert.

**Service-Hotline:** Telefon (0 53 02) 9 34 87 88 **a Gardigo-Team**



### **Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!**

Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket és akkukat - függetlenül attól, hogy tartalmazznak-e káros anyagokat vagy nem, leadja a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen, hogy ott a környezetbarát ártalmatlanításáról gondoskodjanak. Az elemeket és akkumulátorokat csak kisütött állapotban adja le!

\*jelölés: Cd = kadmium  
Pb = ólom  
Hg = higany



### **Elektromos és elektronikus készülékek nem kerülhetnek a háztartási szemétkébe!**

A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékgyűjtőbe dobni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítása céljára rendszeresített gyűjtőhelyen kell leadni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal.

A nyersanyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Kérjük érdeklődjön a lakóhelyének önkormányzatánál, hol találhat megfelelő szelektív hulladékgyűjtő helyet.

