ModuPlug
HDC MHD 36 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Flexible
The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MHD 36 MC
Rendelési szám	1428860000
Verzió	Modul
GTIN (EAN)	4050118233230
Menny.	1 Stück

ModuPlug
HDC MHD 36 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	29,2 mm	Szélesség (coll)	1,15 inch
Magasság	39,3 mm	Magasság (coll)	1,547 inch
Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Nettó tömeg	22,4 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	8 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,14 mm²

Általános adatok

Pólusszám	36	Dugaszolási ciklusok	≥ 500

Anyag

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Anyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, min.	0,14 mm²	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14

Kialakítás

Termékcsalád	ModuPlug	Terméktípus	Modul
Típus	Érintkező	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

Jóváhagyások

Jóváhagyások	c UL us
ROHS	Megfelel

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 11:12:02 CEST

ModuPlug
HDC MHD 36 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

ModuPlug
HDC MHD 36 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok





HDC-MHD 36-Module im IP65-Gehäuse, Leiter H05V-K0,5:



HDC-MHD 36-Module im IP65-Gehäuse, Leiter H07V-K2,5:



HDC-MHD 36-modules in the IP65-housing, Conductor H05V-K0.5:



HDC-MHD 36-modules in the IP65-housing, Conductor H07V-K2.5: