

ModuPlug HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Simple

The innovative sliding frame has two defined lock-in positions for opening and closing. This enables simple and tool-free module assembly.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 24B FA
Rendelési szám	1429070000
Verzió	Keret
GTIN (EAN)	4050118233520
Menny.	1 Stück

**ModuPlug
HDC MF 24B FA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	111 mm	Szélesség (coll)	4,37 inch
Magasság	36,4 mm	Magasság (coll)	1,433 inch
Mélység	37,35 mm	Mélység (coll)	1,47 inch
Nettó tömeg	94,641 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás	PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka	1,2 Nm
Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Méret	8
----------------------	-------	-------	---

Anyag

Anyag	Cink présöntvény
-------	------------------

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²
------------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------

Kialakítás

Termékcsalád	ModuPlug	Terméktípus	Keret
--------------	----------	-------------	-------

Besorolások

ETIM 5.0	EC002312	ETIM 6.0	EC002312
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 9.0	27-44-02-06
eClass 9.1	27-44-02-06		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

**ModuPlug
HDC MF 24B FA****Rajzok****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com