

D Használati útmutató Párásító, mini, 12 LED-del

Rend. sz.: 1697235

Rendeltetészerű használat:

Ez a 12 db LED-del rendelkező mini párásító kerti tavakban vagy szökőkutakban képes párásításra. A párásító ultrahangos technikával porlasztja a vizet és így valódi vízködöt képez. Ezenkívül a párásító 12 színes LED-et tartalmaz (4 x piros, 4 x kék, 4 x sárga), amelyek folyamatos színváltozást eredményeznek működés közben.

A 12 LED-del rendelkező mini párásító víz alatt működtethető. A vele szállított dugasztápegység kizárólag beltéri, száraz helyiségekben való használatra alkalmas.

A párásítót kizárólag a vele szállított dugasztápegységgel (24V/AC) szabad működtetni. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye. A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Mini párásító
- hálózati dugasztápegység
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldarról, vagy skenelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse az útmutatásokat a weboldalon.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegető veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett további tanácsokat és használati tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.


- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszerek tekinthetnek, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Gyors hőmérsékletváltozás után a párásítónak időre van szüksége, hogy stabilizálódjon, és alkalmazkodjon az új környezeti hőmérsékletre, mielőtt még használatba lehetne venni.



Hagyja, hogy az alkatrészek először felvegyék a helyiség hőmérsékletét, mielőtt felszerelés és üzembe helyezné.

- Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is.
- A párásító víz alatt működtethető. A dugasztápegység kizárólag száraz belső helyiségben való használatra alkalmas.
- A mellékelt dugasztápegység a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. Csak szabványos, 230 V/50 Hz-es háztartási dugaszolóaljzathoz csatlakoztatható.
- A dugasztápegységet nem szabad nedves kézzel be- vagy kidugaszolni.
- A dugasztápegységet ne húzza ki a vezetékénél fogva, hanem a házáat fogja meg, és úgy húzza ki.
- Biztonsági okokból vihar esetén húzza ki a dugasztápegységet a hálózati dugaszaljából.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Kezelőszervek




- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1 Színes LED | Kisfeszültségű dugó, 24 V/AC |
| 2 Kerámia párásító membrán | 4 V/AC |
| 3 Vízsint ellenőrző érzékelő | 5 AC IN 24 V/AC |
| | 6 hálózati dugasztápegység |

Csatlakoztatás és üzembe helyezés



A 12 LED-del rendelkező mini párásító víz alatt működtethető. Vegye figyelembe, hogy az „AC IN 24V/AC” (5) kisfeszültségű aljából és a „24 V/AC” (4) kisfeszültségű dugóból álló csatlakozás nem lehet vizes vagy nedves. Ezenkívül a dugasztápegység (6) csak száraz beltéren működtethető.



A = 2 cm (távolság a vízsint ellenőrző érzékelő (3) és a vízfelület között)

→ Az optimális párasítási teljesítményt a 12 LED-del rendelkező mini párasító úgy éri el, ha a vízszint ellenőrző érzékelő (3) 2 cm távolságra van a vízfelülettől.

- Helyezze a mini párasítót 2 cm-rel a vízszint alá.
- csatlakoztassa a "24 V/AC" (4) kisfeszültségű dugót az „AC IN 24 V/AC” (5) kisfeszültségű csatlakozóaljhoz.
- Csatlakoztassa a dugasztápegységet egy szabványos 230 V/AC 50 Hz háztartási dugaszoló aljzatba.
- A színes LED-ek (1) elkezdnek világítani és egymás után fel- majd ledimmelődnek, ezzel hozzák létre a színváltakozást.
- Vízpára képződik.

Membráncserere

→ A membráncseréhez egy nyitószerszámra van szükség (ld. A ábra), ami opcionálisan kapható.

Ha a párasító effekt gyengül vagy elmarad, a kerámia membránt ki kell cserélni. A kerámia membrán átmérője 16 mm.



Membráncserere előtt a mini párasítót minden esetben le kell választani az üzemi feszültségről. Válassza le a dugasztápegységet a mini párasítóról.

A szakszerű membráncserere elvégzéséhez feltétlenül ügyeljen arra, hogy a rögzítő gyűrűt, a párasító membránt és a tömítő gyűrűt helyesen helyezze fel a párasítóra. A helyes sorrend a B ábrán (alul) látható.



A kerámia membrán egy kopó alkatrész, amely élettartamát különböző tényezők befolyásolják, mint pl. az üzemidő, a vízkeménység stb.

A membrán cseréjét a következőképpen végezze:

- Vegye ki a mini párasítót a vízből.
- Távolítsa el a vízkő lerakódásokat a kerámia membrán környékéről ecetes vízzel. A szétcsavarozás előtt (azaz a következőkben leírt lépések előtt) teljesen száraznak kell lennie.

- Helyezze a nyitó szerszámot

A ábra



Ápolás és tisztítás

- A termék az esetleges membrán cserétől eltekintve az Ön számára karbantartásmentes. A mini párasító külső oldalát alkalmanként tisztítsa meg egy tiszta, puha ruhával.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkébe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

a) Mini párasító

Üzemi feszültség 24 V/AC

Áramfelvét..... max. 900 mA

Színes LED-ek..... 12 LED (4 db kék, 4 db sárga, 4 db piros)

Üzemi hőmérséklet.....+5 ... +40 °C

Membrán átmérő..... 16 mm

Méret (Ø x Ma)..... 45 x 46 mm

Súly..... 165 g

Üzemóránként kb. 70 ml vizet párologtat el

b) Dugasztápegység

Bemenet..... 230 V/AC, 50 Hz

Kimenet..... 24 V/AC, 1.000 mA

