

SAIH-4x0,25(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szenzor-aktuátor kábelek széles és átfogó választékát kínálja. Nálunk mindkettőt megtalálja, valamint kábeleket, különböző méretű és hosszúságú busz- és szelepkábeleket is. Ha nem talál egy meghatározott terméket, vagy nem a kívánt hosszban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | SAIH-4x0,25(PVC) |
| Rendelési szám | 1902170000 |
| Verzió | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Pólusok száma : 4, árnyékolt: Nem, Köpeny anyaga: PVC, Halogén: Igen |
| GTIN (EAN) | 4032248516018 |
| Menny. | 100 m |

SAIH-4x0,25(PVC)**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 25 g |
|-------------|------|

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---|---------------------------|
| Pólusok száma | 4 | Érkeresztmetszet | 0,25 mm ² |
| Outside diameter | 4.8 ± 0.2 mm | árnyékolt | Nem |
| Szigetelés | PVC | Színkód gyűrű | Barna, Fehér, Kék, Fekete |
| Köpeny anyaga | PVC | Köpeny színe | fekete |
| Halogén | Igen | Temperature range, moving | -5...80 °C |
| Temperature range, stationary | -30...80 °C | Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 2464 (80 °C / 300 V) |
| A következő kábeltartókhoz: | Nem | Csavarási ellenállás | 0 °/m |
| Hegesztésnek ellenálló | Nem | Hibrid kábel | Nem |
| Keresztkötéses irradáció | Nem | Konfigurálható kábelhossz | Nem |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000830 | ETIM 4.0 | EC000830 |
| ETIM 5.0 | EC000830 | ETIM 6.0 | EC000830 |
| UNSPSC | 26-12-16-13 | eClass 5.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-06-18-05 |
| eClass 9.1 | 27-06-90-90 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN |
| Tervezési adatok | WSCAD |