

HS 1.6-4.8/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

A MultiMark-kal Önnek gyors és megbízható jelölőrendszer áll rendelkezésére, amellyel mindenféle jelölést zökkenőmentesen tud alkalmazni. Sorkapcsok, vezetékek, kábelek vagy készülékek – a MultiMark termékcsalád a jelölők jól strukturált, praktikus választékát kínálja, magas szintű M-Print® PRO konfiguráló szoftverünkkel összekötve, amelyet minden területen használhat.

A MultiMark előnyei:

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

Általános rendelési adatok

Típus	HS 1.6-4.8/50 MM Y
Rendelési szám	2437580000
Verzió	Vezeték és kábeljelölők, 1.6 - 4.8 mm, 50.8 x 7.6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118461084
Menny.	1 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000 1140490000

HS 1.6-4.8/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	7,6 mm	Szélesség (coll)	0,299 inch
Magasság	50,8 mm	Magasság (coll)	2 inch
Mélység	0,77 mm	Mélység (coll)	0,03 inch
Nettó tömeg	0,6 g		

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Halogén	Igen
Javasolt iparágak	Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés	Szám tekercsenként	1 000
Szélesség	7,6 mm	Szín	sárga
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...135 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Javasolt zsugorítási hőmérséklet	90 °C
Vezeték külső átm.	1.6 - 4.8 mm	Vezeték külső átmérő, max.	4,8 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1,6 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²	Zsugorodás mértéke	3:1

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN
------------------	-----------------------

HS 1.6-4.8/50 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**