

**SAIH-PB-2xAWG24(PUR)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Product image**

A Weidmüller a szenzor-aktuátor kábelek széles és átfogó választékát kínálja. Nálunk mindkettőt megtalálja, valamint kábeleket, különböző méretű és hosszúságú busz- és szelepkábeleket is. Ha nem talál egy meghatározott terméket, vagy nem a kívánt hosszban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAIH-PB-2xAWG24(PUR)
Rendelési szám	<a href="#">1232620000</a>
Verzió	Buszvezeték, Pólusszám: 2, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Kópeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118016260
Menny.	100 m

**SAIH-PB-2xAWG24(PUR)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	73,6 g
-------------	--------

**Kábel műszaki adatai**

Pólusok száma	2	Érkeresztmetszet	24 AWG
Outside diameter	7.8 ± 0.2 mm	árnyékolt	Igen
Szigetelés	TPE	Színkód gyűrű	Piros, Zöld
Köpeny anyaga	PUR	Köpeny színe	ibolyaszín
Halogén	Nem	Temperature range, moving	-20...60 °C
Temperature range, stationary	-40...70 °C	Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20236 (80 °C / 30 V)
A következő kábeltartókhöz:	Igen	Hajlítási sugár, min., álló	7,5 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., mozgó	12 x kábelátmérő	Gyorsulás	5 m/s <sup>2</sup>
Sebesség	3 m/s	Hajlítási ciklusok	2 millió
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Hibrid kábel	Nem
Keresztkötéses irradiáció	Nem	Konfigurálható kábelhossz	Nem

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
--------------------	---

**SAIH-PB-2xAWG24(PUR)**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Póluskiosztás**

---

---

