

## Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 2 MS HT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto



Ideale per i settori industriali dell'energia, del processo e dei trasporti, la serie di custodie Klippon® STB completa alla perfezione il portafoglio esistente di custodie Klippon. Le custodie di questa serie sono approvate da norme internazionali, quali Lloyds Register e EN62208.

- > • Lamiera d'acciaio 1.0330 rivestita a polvere in RAL 7032
- > • Sono fornite con guarnizione standard resistente alle alte temperature, campo di temperature esteso tra -60 °C e +120 °C
- > • Approvazioni a norma Lloyds Register
- > • Opzioni flessibili per il fissaggio della guida di supporto interna
- > • Grado di protezione IP66
- > • La tenuta permanente e sicura della guarnizione viene garantita dalla protezione di compressione
- > • Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- > • Giunti saldati al laser per una qualità più elevata
- > • I piedini di montaggio già saldati garantiscono un'installazione ottimale della custodia

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLIPPON STB 2 MS HT
Nr.Cat.	<a href="#">1024990000</a>
Versione	Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
GTIN (EAN)	4032248745210
CPZ	1 Pezzo

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
KLIPPON STB 2 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	150 mm	Larghezza (pollici)	5,905 inch
Posizione verticale	150 mm	Altezza (pollici)	5,905 inch
Profondità	90 mm	Profondità (pollici)	3,543 inch
Larghezza di fissaggio	175 mm	Peso	1.630 g
Peso netto	1.765 g		

**PE70 Dati Generali**

Campi di applicazione	Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Processo industriale, Industria degli imballaggi	Spessore del materiale della custodia	1,5 mm
Spessore materiale	1,5 mm	Materiale	Lamiera d'acciaio
Materiale delle guarnizioni	Silicone	Superficie	Rivestito a polvere
Temperatura d'esercizio , min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio , max.	120 °C
Resistenza agli urti	10 J versione standard	Grado di protezione	IP66
Fissaggio della custodia	Piedini di montaggio saldati con fori da 8 mm	Allegato coperchio	Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm
Fissaggio dei componenti	Guida TAS 20 su fondo custodia		

**Collegamenti a vite**

M12	15	M16	10
M20	8	M25	3
M32	3	M40	2
M50	1		

**Collegamenti a vite a destra**

M12	15	M16	8
M20	6	M25	2
M32	2	M40	2
M50	1		

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

M12	15	M16	10
M20	8	M25	3
M32	3	M40	2
M50	1		

**Equipaggiamento verticale**

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x23	WDU 4 / ZDU 4	1x19
WDU 6 / ZDU 6	1x14		

**Messa a terra della custodia**

Messa a terra, custodia, interna	Perni saldati in acciaio inox M6 x 16
----------------------------------	--

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
KLIPPON STB 2 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Numeri certificati custodia**

Numero del certificato, custodia preconfezionata (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328	Numero del certificato, custodia vuota (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472
N° certificato (MARITREG)	1.540.041.250		

**Classificazioni**

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

**Approvazioni**

Omologazioni


 ROHS Conforme
**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">FL KLIPPON STB EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a> <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS01</a>
Specifiche del capitolato	<a href="#">Klippon STB 2 MS HT_1024990000_DE</a> <a href="#">Klippon STB 2 MS HT_1024990000_EN</a>

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
KLIPPON STB 2 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni****Disegno quotato**