

**Ipari Ethernet
IE-OM-V04P-K11-1S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Csatlakozó doboz, kialakítása a PushPull dugaszolható csatlakozók, 4. változat, az IEC 61076-3-106 szerint, fém

Általános rendelési adatok

Rendelkezésre álló egység	2015-11-24
Típus	IE-OM-V04P-K11-1S
Rendelési szám	1966220000
Verzió	Csatlakozódoboz, IP67, 4. változat, 1 port, egyenes
GTIN (EAN)	4032248658411
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-OM-V04P-K11-1S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	140 mm	Hossz, inch	5,512 inch
Szélesség	75 mm	Szélesség (coll)	2,953 inch
Mélység	57 mm	Mélység (coll)	2,244 inch
Nettó tömeg	419 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	750	Felszerelés típusa	Padlóra szerelt, Falra szerelés
Ház fő anyaga	AL-Si 12	Köpenyátmérő, max.	10 mm
Köpenyátmérő, min.	5 mm	Szín	szürke
Védelmi osztály	IP67		

Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-3-106 Var. 4

Besorolások

ETIM 3.0	EC001084	ETIM 4.0	EC000439
ETIM 5.0	EC000439	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	30-21-18-18	eClass 5.1	19-07-04-01
eClass 6.2	19-07-04-01	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóváhagyások


ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	GOST Approval
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	WSCAD
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ipari Ethernet
IE-OM-V04P-K11-1S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz****Rajz**