

**Ipari Ethernet
IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek

Általános rendelési adatok

Típus	IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M
Rendelési szám	1103660015
Verzió	
GTIN (EAN)	4032248922512
Menny.	1 Stück

**Ipari Ethernet
IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	293,6 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
----------------------	--

Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség	30 V
------------------	------

Kábel elektromos tulajdonságai

Üzemi feszültség	30 V
------------------	------

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, csak egyszer	5 x kábelátmérő	Min. hajlítási sugár, ismétlődő	10 x kábelátmérő
------------------------------------	-----------------	---------------------------------	------------------

Kábel szerkezet

Köpenyátmérő, max.	9,5 mm	Köpeny színe	fekete (RAL 9005-höz hasonló)
--------------------	--------	--------------	-------------------------------

Besorolások

ETIM 4.0	EC000385	ETIM 5.0	EC000385
ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-03-90
eClass 7.1	27-06-18-01	eClass 8.1	27-06-18-01
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-90-90

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ipari Ethernet IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

