

HDC - Custodie
HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC IP68 HP 24B AS S
Nr.Cat.	1079920000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP68, IP69K, Base chiusa, Chiusura a vite, Standard
GTIN (EAN)	4032248841936
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie
HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	84,5 mm	Larghezza (pollici)	3,327 inch
Posizione verticale	260 mm	Altezza (pollici)	10,236 inch
Profondità	228 mm	Profondità (pollici)	8,976 inch
Larghezza di fissaggio	208 mm	Altezza di fissaggio	170 mm
Peso netto	1.834,4 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 120 °C

Dati generali

Custodie EMC	Sì	Grado di protezione	IP68, IP69K
Materiale angolare di fissaggio	Acciaio, inossidabile	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	Serie	HighPower
Superficie	Verniciatura a polvere		

Esecuzione

Esecuzione custodia	Base chiusa	Esecuzione sistema di chiusura	Chiusura a vite
Forma	Standard	Grandezza	8
Guarnizione	Gomma di silicone	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	parte sottostante
Tipo	Custodia di base	Versione con gancio	Chiusura a vite

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Custodia di base		

General data

Grandezza	8	Grado di protezione	IP68, IP69K
-----------	---	---------------------	-------------

Material

Colori	Nero
--------	------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Data di creazione 13 giugno 2019 16.09.04 CEST

Versione catalogo 07.06.2019 / Con riserva di modifiche tecniche

HDC - Custodie HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP

HDC - Custodie
HDC IP68 HP 24B AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**