


**Accessori
ERME 10² SPX 4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERME 10 ² SPX 4
Nr.Cat.	1119030000
Versione	Accessori, Portalame, 10mm ²
GTIN (EAN)	4032248948420
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

Accessori ERME 10² SPX 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	52 mm	Larghezza (pollici)	2,047 inch
Posizione verticale	23 mm	Altezza (pollici)	0,906 inch
Profondità	11,2 mm	Profondità (pollici)	0,441 inch
Peso netto	25 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Utensili di spellatura

Colori	grigio	Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0,08 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000161	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-01-90-90		

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 8 SAI 15/16 EN
Dati ingegneristici	WSCAD