

**Utensili da taglio
KT 22**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KT 22
Nr.Cat.	1157830000
Versione	Utensili da taglio ,Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
GTIN (EAN)	4032248945528
CPZ	1 Pezzo

**Utensili da taglio
KT 22**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	245 mm	Larghezza (pollici)	9,646 inch
Posizione verticale	71,5 mm	Altezza (pollici)	2,815 inch
Profondità	31 mm	Profondità (pollici)	1,22 inch
Peso	460 g	Peso netto	471,68 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Versione meccanico, utilizzo con una sola mano

PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavi di trasmissione dati/telefonici e di comando, max. Ø	22 mm	Cavo in alluminio - semirigido, max (mm ²)	70 mm ²
Cavo in alluminio - semirigido, max. (AWG)	2/0 AWG	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	22 mm
Cavo in rame - flessibile, max.	95 mm ²	Cavo in rame - flessibile, max. (AWG)	3/0 AWG
Cavo in rame - rigido, max.	25 mm ²	Cavo in rame - rigido, max. (AWG)	3 AWG
Cavo in rame - semirigido, max.	50 mm ²	Cavo in rame - semirigido, max. (AWG)	1 AWG
Cavo in rame, max. Ø	22 mm	Cavo rigido in alluminio, max. (mm ²)	50 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

Approvazioni

Omologazioni


Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Omologazione/Certificato/Documento di conformità [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)

Foglio dati**Utensili da taglio
KT 22**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

 max. 22 mm max. 25 mm² max. 50 mm² max. 95 mm²
