

## ESG ESG 9/26 SCM ECO MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A Weidmüller készülékjelölővel a felhasználók teljesíthetik a berendezés-címkézés szabályozásának előírásait.

A felhasználók maguk címkézhetik a készülékeiket a megfelelő szoftver, illetve rendszer-kompatibilis nyomtató használatával.

Az ESG kipróbált és tesztelt MultiCard formátumú jelölőgép. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

ESG 9/26 SCM ECO MC... - D-SERIES DRM reléfoglalatok jelöléséhez:

- Csatlakoztatható MultiCard jelölők
- A reléfoglattól függően max. 4 szintre rögzíthető
- További lehetőségek a jelölő rögzítésére a műanyag tartócsipeszen: SCM CLIP P
- PrintJet készülékkel nyomtatható

### Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/26 SCM ECO MC NE GR
Rendelési szám	<a href="#">152100000</a>
Verzió	ESG, Készülékjelölők x 26 mm, PA 66, Szín: szürke
GTIN (EAN)	4050118327878
Menny.	80 Stück
kompatibilis nyomtató	<a href="#">132438000</a>

## ESG ESG 9/26 SCM ECO MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méreték és tömegek

Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0,354 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	0,954 g		

### Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

### Általános adatok

Anyag	PA 66	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

### Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

### Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

### Letöltések

Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Adatlap**

**ESG  
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

