

ESG ESG 9/26 SCM ECO MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller készülékjelölővel a felhasználók teljesíthetik a berendezés-címkézés szabályozásának előírásait.

A felhasználók maguk címkézhetik a készülékeiket a megfelelő szoftver, illetve rendszer-kompatibilis nyomtató használatával.

Az ESG kipróbált és tesztelt MultiCard formátumú jelölőgép. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

ESG 9/26 SCM ECO MC... - D-SERIES DRM reléfoglalatok jelöléséhez:

- Csatlakoztatható MultiCard jelölők
- A reléfoglattól függően max. 4 szintre rögzíthető
- További lehetőségek a jelölő rögzítésére a műanyag tartócsipeszen: SCM CLIP P
- PrintJet készülékkel nyomtatható

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/26 SCM ECO MC SDR
Rendelési szám	1525800000
Verzió	ESG, Készülékjelölők x 26 mm, PA 66, Szín: Vevőspecifikus
GTIN (EAN)	4050118331875
Menny.	80 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC SDR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	26 mm	Szélesség (coll)	1,024 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0,354 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	0,963 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Általános adatok

Anyag	PA 66	Szín	Vevőspecifikus
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
------------------	------------------------------

Adatlap

ESG
ESG 9/26 SCM ECO MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

