

**Cacciavite
SDIS SL 0.8X4.0X100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS SL 0.8X4.0X100
Nr.Cat.	1274670000
Versione	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 4 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4050118073270
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

**Cacciavite
SDIS SL 0.8X4.0X100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	211 mm	Larghezza (pollici)	8,307 inch
Peso netto	61 g	Diametro	30 mm

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	a lama	Larghezza della lama (B)	4 mm
Lunghezza della lama	100 mm	Spessore della lama (A)	0,8 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

Approvazioni

Omologazioni



Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Omologazione/Certificato/Documento di conformità [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)

Foglio dati

**Cacciavite
SDIS SL 0.8X4.0X100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

