

CMA-sorozat CMA-31-100-5A-2,5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A dugaszolható áramváltók különösen alkalmasak a gyűjtősínre szereléshez.

Előnyök:

- A csavar nélküli csatlakozó rendszerek húzórugós sorkapoccsal.
- Időtakarékos bekötési lehetőség a tömör és rugalmas vezetékek számára.
- Útés- és rezgésálló, erős mechanikai rögzítőerők.
- Magas áramtűrés

Általános rendelési adatok

Típus	CMA-31-100-5A-2,5VA-1
Rendelési szám	1482030000
Verzió	Primer áram: 100 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 2.5 VA, Tűrésosztály: 1
GTIN (EAN)	4050118290943
Menny.	1 Stück

CMA-sorozat
CMA-31-100-5A-2,5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2,362 inch
Magasság	80,9 mm	Magasság (coll)	3,185 inch
Mélység	52 mm	Mélység (coll)	2,047 inch
Nettó tömeg	240 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-5 °C
Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C

Műszaki adatok

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram I_{termikus}	$1,2 \times I_{\text{rated}}$	Üzemi feszültség, U_{max} , max.	1,2 kV

Villamos tulajdonságok

Primer áram	100 A	Szekunder áram, max.	5 A
Terhelés	2,5 VA	Tűrésosztály	1

Áram alatti vezetékek méretei

Kör keresztmetszetű vezeték	25,7 mm	Sín	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
-----------------------------	---------	-----	---------------------------------------

Besorolások

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	3D drawing
User Documentation	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch

CMA-sorozat
CMA-31-100-5A-2,5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

