

WM
WM 1/12 2.0-3.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Leszedhetetlen: WM**

Zárt, leszedhetetlen jelölőinket külön szerszámok nélkül is felszerelheti. A kábeleket mindkét végén egyszerűen átdugja a menetes nyílásokon, mielőtt a huzalozást rögzítené. Az anyag saját feszültsége a jelölőt a helyén tartja. A WM jelölők négy méretben kaphatók 0,25 mm²-től 16 mm²-ig terjedő vezeték-keresztmetszetekhez. Minden méret háromféle címkehosszat és két színt tartalmaz. Ezzel a válogatással elvégezhetők a szekrény vezetékeinek mindennapos feliratozási feladatai.

A MultiMark előnyei:

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

Általános rendelési adatok

Típus	WM 1/12 2.0-3.5 MM GE
Rendelési szám	2006270000
Verzió	WM, Vezeték és kábeljelölők, 2 - 3.5 mm, 23 x 4.8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118390704
Menny.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000 1140490000

WM
WM 1/12 2.0-3.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	4,8 mm	Szélesség (coll)	0,189 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Mélység	0,5 mm	Mélység (coll)	0,02 inch
Nettó tömeg	0,103 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Címkemező mérete	13 x 4.8 mm
Halogén	Nem	Szélesség	4,8 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Változat	halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	2 - 3.5 mm
Vezeték külső átmérő, max.	3,5 mm	Vezeték külső átmérő, min.	2 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

WM
WM 1/12 2.0-3.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

