

WM
WM 2/21 3.5-5.0 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Leszedhetetlen: WM**

Zárt, leszedhetetlen jelölőinket külön szerszámok nélkül is felszerelheti. A kábeleket mindkét végén egyszerűen átdugja a menetes nyílásokon, mielőtt a huzalozást rögzítené. Az anyag saját feszültsége a jelölőt a helyén tartja. A WM jelölők négy méretben kaphatók 0,25 mm²-től 16 mm²-ig terjedő vezeték-keresztmetszetekhez. Minden méret háromféle címkehosszat és két színt tartalmaz. Ezzel a válogatással elvégezhetők a szekrény vezetékeinek mindennapos feliratozási feladatai.

A MultiMark előnyei:

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

Általános rendelési adatok

Típus	WM 2/21 3.5-5.0 MM WS
Rendelési szám	2006050000
Verzió	WM, Vezeték és kábeljelölők, 3.5 - 5 mm, 32 x 6.4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118390407
Menny.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000 1140490000

WM
WM 2/21 3.5-5.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	6,4 mm	Szélesség (coll)	0,252 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Mélység	0,5 mm	Mélység (coll)	0,02 inch
Nettó tömeg	0,174 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Címkemező mérete	22 x 6.4 mm
Halogén	Nem	Szélesség	6,4 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Változat	halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	3.5 - 5 mm
Vezeték külső átmérő, max.	5 mm	Vezeték külső átmérő, min.	3,5 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	2,5 mm ²

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

WM
WM 2/21 3.5-5.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

