

**SwitchMark
SM DIA 60-22 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



With an outer diameter of 60 mm, the SwitchMark SM DIA 60-22 offers plenty of room to label markers for emergency stop with 22 mm holes. The adhesive film on the back ensures a secure hold.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

Általános rendelési adatok

Típus	SM DIA 60-22 K MC NE GE
Rendelési szám	1323750000
Verzió	SwitchMark, Készülékjelölők, 60 x 60 mm, ø 60 - 22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV, sárga
GTIN (EAN)	4050118127010
Menny.	10 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**SwitchMark
SM DIA 60-22 K MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2,362 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Mélység	1,2 mm	Mélység (coll)	0,047 inch
Nettó tömeg	10,3 g	Átmérő	22 mm

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	ø 60 - 22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV	Anyag	Poliamid 66
Halogén	Nem	Szélesség	60 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40... 100 °C

Készülékjelölők

Átmérő	22 mm
--------	-------

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**SwitchMark
SM DIA 60-22 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**