

KCMA-32-600-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kábeles áramváltókat elsődlegesen a felújításnál használjuk,

hogy elkerüljük a primer vezetők megbontását.

- A méreteiknek köszönhetően könnyű kezelésnek köszönhetően, a kábeles áramváltók különösen alkalmasak olyan helyekre, ahol nehéz a hozzáférés vagy korlátozott a hely
- Kombinálva a húzókegyekkel, a "pattintó" rendszer még az "egykezes" felszerelést is lehetővé teszik.

Általános rendelési adatok

Típus	KCMA-32-600-5A-5VA-1
Rendelési szám	2420720000
Verzió	Primer áram: 600 A, Szekunder áram, max.: 5 A, Terhelés: 5 VA, Tűrésosztály: 1
GTIN (EAN)	4050118428872
Menny.	1 Stüök

KCMA-32-600-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	59,2 mm	Szélesség (coll)	2,331 inch
Magasság	96,4 mm	Magasság (coll)	3,795 inch
Mélység	90 mm	Mélység (coll)	3,543 inch
Nettó tömeg	461 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-5 °C
Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C

Műszaki adatok

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram I_{termikus}	$1,2 \times I_{\text{rated}}$	Üzemi feszültség, U_{max} , max.	0,72 kV

Villamos tulajdonságok

Primer áram	600 A	Szekunder áram, max.	5 A
Terhelés	5 VA	Tűrésosztály	1

Áram alatti vezetékek méretei

Kör keresztmetszetű vezeték	32,5 mm
-----------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	instruction sheet german.pdf
--------------------	--

KCMA-32-600-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

