

SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8
Nr.Cat.	1856130000
Versione	Spina incorporata, M8 thread, Connettore femmina diritto, M 8, Numero di poli: 3
GTIN (EAN)	4032248398997
CPZ	1 Pezzo

SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	13 g
------------	------

Temperature

Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Temperatura d'esercizio, max.	90 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-30 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-104
--------------------	-----------------

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C	Codifica	nessuno
Corrente nominale	4 A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M8 thread	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Lunghezza trefolo/cavo	0,5 m	Materiale	PVC
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Numero di poli	3
Pressacavi	M 8	Sezione del conduttore	0,25 mm ²
Superficie dei contatti	dorata	Tensione di dimensionamento	60 V (3-poli) / 30 V (4-poli)
Tensione nominale	60 V	Tipo di collegamento	Femmina

Classificazioni

ETIM 3.0	EC002061	ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-01
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	WSCAD

SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Schema elettrico****Schema dei poli**