

Klippon EBi (Essential Box industrial) KEBI-KTBI MOPL 6060 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Klippon® név sok éve jelenti a kompetenciát és a minőséget a szekrények terén.

A Klippon® EBi ipari szekrény sorozat közepes környezeti feltételek között megbízhatóan védi a komponenseket, és hétköznapi alkalmazásokhoz javasolt.

Az alkalmazások egyedi megoldásainak egyre növekvő igényét ideálisan kielégíti a Klippon® EBi nagy behatolási és ütésállósága.

Standard termékünk a Klippon® EBi QL – forgópántos ajtóval és kétbites zárral.

Rögzítőcsavaros változat is kapható, de csak külön kérésre gyártjuk, és minimális megrendelési mennyiség vonatkozik rá. Kérésre DNV GL és cULus jóváhagyást is biztosítunk.

Általános rendelési adatok

Típus	KEBI-KTBI MOPL 6060 MSZN
Rendelési szám	1310470000
Verzió	Klippon EBi (Essential Box industrial), Rögzítőlemez, Magasság: 529 mm, Szélesség: 529 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: Lemezacél, ezüst
GTIN (EAN)	4050118112573
Menny.	1 Stück

**Klippon EBi (Essential Box industrial)
KEBI-KTBI MOPL 6060 MSZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	529 mm	Szélesség (coll)	20,827 inch
Magasság	529 mm	Magasság (coll)	20,827 inch
Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Nettó tömeg	3 520 g		

Általános információ

Anyag	Lemezacél
-------	-----------

Besorolások

ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD