

**kábelsaru, záróelem  
VSTI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVC vagy  
PC/PA**

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott

**Általános rendelési adatok**

Típus	VSTI/0,5-1,0
Rendelési szám	<a href="#">1491550000</a>
Verzió	kábelsaru, záróelem,Szigetelt csatlakozók,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301731
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem  
VSTI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	1,23 g
-------------	--------

**Csatlakozások**

1. hossz (l1)	25 mm	2. hossz (l2)	15 mm <sup>2</sup>
Anyag/műanyag	PC	Azonosító szín	piros
Gallér belső átmérője (d4)	4,1 mm	Szigetelés	Teljesen szigetelt
Tengely belső átmérője (d1)	1,6 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
--------------------	--------------------------------------

**Adatlap****kábelsaru, záróelem  
VSTI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Rajzok**