

**Screwty- M12 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**L'utensile ideale per qualsiasi applicazione**

Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	Screwty- M12 F
Nr.Cat.	<a href="#">1900020000</a>
Versione	Utensili, Utensile per pressacavi per connettori M12
GTIN (EAN)	4032248375851
CPZ	1 Pezzo

**Screwty- M12 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Lunghezza	220 mm	Lunghezza (pollici)	8,661 inch
Larghezza	38,2 mm	Larghezza (pollici)	1,504 inch
Peso	140 g	Peso netto	174 g

**Dati generali**

Materiale metallo

**Classificazioni**

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000149	UNSPSC	27-11-17-02
eClass 5.1	21-04-01-90	eClass 6.2	21-04-01-90
eClass 7.1	21-04-01-90	eClass 8.1	21-04-01-90
eClass 9.0	21-04-50-03	eClass 9.1	21-01-90-90

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)