

**Klippon K (custodia vuota in alluminio)
MOPL K1 N FE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Illustrazione del prodotto

Abbildung ähnlich

Il marchio Klippon® è sinonimo da tempo di competenza e qualità nelle custodie, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni chiavi in mano personalizzate per applicazioni industriali standard e applicazioni in zone a rischio d'esplosione.

Prodotti in continuo miglioramento per tutte le esigenze applicative: questo è l'obiettivo che Weidmüller persegue con la modernizzazione e l'aggiornamento della serie di custodie Klippon® K. A prescindere dal tipo di applicazione richiesta, Weidmüller è in grado di fornire una vasta gamma di custodie in alluminio in grado di soddisfare ogni esigenza dei suoi clienti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MOPL K1 N FE
Nr.Cat.	1905280000
Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 52 mm, Larghezza: 61 mm, Profondità: 3 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
GTIN (EAN)	4032248524426
CPZ	1 Pezzo

Klippon K (custodia vuota in alluminio) MOPL K1 N FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	61 mm	Larghezza (pollici)	2,402 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2,047 inch
Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0,118 inch
Larghezza di fissaggio	52 mm	Altezza di fissaggio	26 mm
Peso netto	27 g		

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	2 mm	Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
Superficie	zincato		

Dati generali Accessori

Altezza di fissaggio	26 mm	Larghezza di fissaggio	52 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata	Spessore materiale	2 mm
Superficie	zincato		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002625
ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD