

## Ⓛ Használati útmutató

# 6,35 cm (2,5") merevlemez keret RUBBER

Best.-Nr. Rend. sz. 2127238

### Rendeltetészerű használat

A termék egy 6,35 cm-es (2,5") SATA merevlemez beépítésére szolgál. A számítógépes csatlakoztatás USB-n keresztül történik. A tápellátás szintén USB-n keresztül történik.

A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét okozhatja. Figyelmesen olvassa át a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Merevlemez ház
- Elasztikus pánt
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) linkről, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### Biztonsági tudnivalók



**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.**

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
    - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Ne mozgassa semmilyen körülmények között a terméket a beépített merevlemezekkel, ha ezek működésben vannak. Működés közben történő mozgás közben a merevlemez író/olvasó fejei a mágneses korongra kerülhetnek. Ez adatvesztéshez és a merevlemez károsodásához vezethet. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon legalább 30 másodpercet (amíg a mágneslapok a merevlemezekben leállítódnak), mielőtt azt mozgatja.
- Ne helyezze a készüléket hangszórók vagy erős mágneses mezőt sugárzó gépek közelébe.
- A merevlemez csak a ház oldalánál fogja meg, ne érintse meg az elektronikat tartalmazó panelt. Az elektrosztatikus kisülések tönkretelhetik a merevlemez.
- Gondoskodjon arról, hogy a kábel az elhelyezéskor ne tudjon összenyomódni, megtörni vagy éles széléktől megsérülni.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék először vegye fel a szobahőmérsékletet, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.
- Védje meg az értékes bútorok felületét a karcolásoktól vagy benyomódási helyektől egy erre alkalmas alátéttel.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

### Egy merevlemez beépítése

- Húzza le a műanyag pántot óvatosan a készülékről.
- Húzza meg óvatosan a zárat, és hajlítsa a fedelet felfelé.
- Csatlakoztasson egy SATA merevlemez a megfelelő csatlakozószorhoz. Ne alkalmazzon erőszakot.
- Tegye a merevlemez az adapterrel együtt a készülékbe.
- Zárja le a készüléket. A zárnak be kell pattannia.
- Illesze a műanyag pántot óvatosan a készülék köré.

### Csatlakoztatás



**Amennyiben a terméket egy USB 2.0 porttal összeköti, előfordulhat, hogy a merevlemez a nem elégséges áramellátás következtében nem rendeltetészerűen működik.**

**Egy USB 2.0 port kimeneti árama általában 500 mA.**

**Egy USB 3.0 port kimeneti árama általában 900 mA.**

**Ha az Ön merevlemeze 500 mA-nál többet igényel, használjon egy USB-Y-kábelt (nem szállítjuk vele), hogy a terméket 2 db USB 2.0 porttal egyidejűleg ellássa.**

- Kapcsolja be a számítógépet. Várjon, amíg az operációs rendszer teljesen betöltődik.
- Kösse össze az USB dugót a számítógéppel.
- Az operációs rendszer a terméket automatikusan felismeri az első üzembe helyezéskor és elvégzi a meghajtó telepítését. A meghajtókat már tartalmazza az operációs rendszer.
- Egy új merevlemez először partíciónálni és formázni kell, mielőtt a meghajtó a fájlmenedzserben megjelenik, és felhasználható lesz.
- Forduljon egy szakértőhöz, amennyiben a partíciónálásnál/formázásnál bizonytalannak érzi magát.

### Ötletek és tanácsok

#### a) USB 3.0

- Vegye figyelembe, hogy egy USB 3.0-án keresztüli működéshez egy megfelelő USB 3.0 controller szükséges. Egy ilyen controller már sok modern alaplapba be van építve, és utólag is felszerelhető egy kiegészítő dugaszolható kártya formájában.
- Az USB 3.0-készülékek lefelé kompatibilisek. Ez azt jelenti, hogy a készülék a behelyezett merevlemezrel a szokásos USB 2.0 porton vagy lassú USB 1.1 porton működik. Az átviteli sebesség ebben az esetben megfelelően lecsökken.
- Ha a terméket egy USB hubhoz csatlakoztatja, az USB hubnak az USB 3.0 standardot támogatnia kell, hogy a maximális átviteli sebesség rendelkezésre álljon.

#### b) Általános tudnivalók

- Amint a merevlemez háza be van kapcsolva, a kék LED világít.
- Merevlemez olvasási/írási hozzáférésekkor villog a LED.
- Vegye figyelembe, hogy esetleg fájlok megsérülhetnek, vagy az operációs rendszer összeomolhat, ha egy adatátvitel közben az összekötő kábelt kihúzzák. A merevlemez mindig először az operációs rendszeren keresztül válassza le, mielőtt a merevlemez vagy a csatlakozókábelt kihúzná.
- A merevlemez alapvetően nagyon gondosan kezelje. A működés közben fellépő rázkódások miatt és még a kikapcsolás után is egy pár másodpercig az író/olvasófeje a mágneslemezen felfekedhet, miáltal a merevlemez tönkremehet.
- Ha a merevlemez első ízben csatlakoztatja, mintegy egy percig tart, amíg a készülék felismeri. Az idő az operációs rendszernek megfelelően változhat.

### Ápolás és tisztítás

- Válassza le a tisztítás előtt a terméket az operációs rendszertől. Várjon minimum 30 másodpercig, amíg a merevlemez mágneses korongja teljesen nyugalmi állapotba kerül. Válassza le az USB-dugót a számítógépről.
- Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel a készülékhatást károsíthatják, sőt, a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.

### Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétnél! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

### Műszaki adatok

Tápfeszültség.....	5 V/DC (USB-n keresztül)
Alkalmas .....	6,35 cm (2,5") SATA I/II/III HDD/SSD-hez
Alkalmas merevlemez magasság.....	5 / 7 / 9,5 mm
Rendszerfeltételek.....	Windows® XP (Home, Pro SP1, SP2, SP3-al, csak 32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8.0 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), RT
	Mac OS 10.1-től
	Min. Linux Kernel 2.4.31-től
USB standard.....	USB 3.0
Üzemelési feltételek.....	0 ... +65 °C, 20 – 80% rel. nedvesség
Tárolási feltételek.....	0 ... +65 °C, 10 – 80% rel. nedvesség
Méret:.....	200 x 120 x 20 mm (H x Szé x Ma)
Súly .....	100 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy elektronikus adattfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Ez utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.