

Használati útmutató

Bluetooth in-ear headset, RF-BTK-150

Rend. sz.: 2134125

Rendeltetészerű használat

A termék egy Bluetoothon keresztül történő True Wireless sztereo lejátszás mellett headset funkcióval is rendelkezik. Az együttműködő töltő tok annyi kapacitással rendelkezik, amennyivel a fülhallgatók max. háromszor teljesen feltölthetők. A töltő tok az USB csatlakozóján keresztül újra feltölthető. A fülhallgatók emellett a Google (Google Assistant) és Apple (Siri) hangszisztemein keresztül is kezelhetők.

A töltő tok használat kizárólag száraz helyiségben megengedett. A fülhallgatók használhatók ugyan szabadatérten, de nem lehetnek sem nedvesek, sem vízeseek.

Balesetvédelmi és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék tönkremehet. Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes említett cégnev és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Fülhallgató
- USB töltőkábel
- Használati útmutató
- Töltő tok
- Tartalék fülbetét (kis méretű)

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



Szimbólumok magyarázata

- A háromszögbe foglalt felkiáltójel a különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.
- A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.
- Ne hallgasson semmit hosszabb időn keresztül nagy hangerővel, hogy elkerülje a lehetséges halláskárosodásokat.

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el végig a használati útmutatót, és feltétlenül tartsa be a biztonsági előírásokat. Amennyiben figyelmen kívül hagyja a használati útmutatóban szereplő biztonsági tudnivalókat, a készülék gyártója nem vállal felelősséget az így bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi kárért. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.
- Védje a készüléket szélsőséges hőmérsékletől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől és ne tegye éghető gázok, gőzök és oldószerek közelébe.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan működtetni, akkor helyezze üzemem kívül és akadályozza meg, hogy valaki akaratlanul is ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem biztosított, ha a készülék
 - láthatóan sérült,
 - már nem szabályszerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bányon mindig óvatosan a készülékkel! A termék már kisebb rázkódástól, ütésről vagy akár kisebb magasságból leejtve is károsodhat.

Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

b) Fülhallgatók


- Ne használja a terméket, ha járművet vezet, gépet kezel vagy más potenciálisan veszélyes tevékenységet folytat. Esetleg nem hallja meg a figyelmeztető jelzéseket, és ezáltal veszélynek teszi ki magát.
- Ha a terméket sportolás vagy gyalogos közlekedés közben használja, úgy állítsa be a hangerőt, hogy a környezeti zajokat továbbra is észlelhessen.
- A zenét nem tanácsos hosszabb ideig túl nagy hangerőn hallgatni, mert halláskárosodást okozhat.

c) LiPo akku

- Az akkumulátor fixen be van építve a készülékbe, ezért nem cserélhető.
- Az akkumulátort semmilyen körülmények között nem szabad károsítani. Az akkumulátorház sérülése tűz- és robbanásveszélyt okoz! A LiPo-akkumulátor külső köpenye jelentősen különbözik a hagyományos elemek/akkuk (pl. az AA és AAA típusúak) esetében megszokottól, hanem csak egy érzékeny műanyag fóliából áll.
- Az akkumulátor kivezetéseit/csatlakozóit nem szabad rövidre zárni. Soha ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a készüléket. Tűz- és robbanásveszély alakul ki!

- Akkor is rendszeresen tölts fel az akkumulátort, ha nem is használja a készüléket. Az alkalmazott akkutechnikának köszönhetően nem szükséges az akku előzetes kisütése.
- Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készülék akkumulátorát.
- Töltés közben helyezze a terméket egy hőálló felületre. Töltés közben egy kis felmelegedés normális dolog.

Kezelőelemek



- 1 Piros LED: töltő tok
- 2 Mikro USB hálózati bemenet
- 3 Kék LED: töltő tok
- 4 Fülhallgató: L (bal) / R (jobb)
- 5 Többfunkciós gomb
- 6 Piros/kék LED: fülhallgató
- 7 Fülbetét

Az akku feltöltése

→ A fülhallgatók kb. 5 órás lejátszási időtartamot kínálnak, max. 3 teljes töltési folyamatig garántálva.

a) Töltő tok

- Csatlakoztasson először egy megfelelő USB-s töltőt a mikro USB hálózati bemenethez (2).
- Ha az akku kapacitása teljesen lemerül, a fülhallgató LED jelzői (6) kéken villogni kezdenek és a "power off" (kikapcsol) üzenet hallható, mielőtt a fülhallgatók maguktól kikapcsolnának.

b) Fülhallgatók

- Ha a fülhallgatók a töltő tokban vannak, a kék LED világítani (3) kezd. A kék LED (3) ismét kialszik, amint a fülhallgatók teljesen fel vannak töltve.
- Helyezze be először mindkét fülhallgatót a töltő tokba. Ajánlott a töltő tok tetejének a lezárása a védelem érdekében.
- A fülhallgatókon található LED jelzők (6) töltés közben pirosan villognak.
- Ha befejeződött a töltés, a fülhallgatók LED jelzője (6) kb. 60 másodpercig kéken világít majd végül kialszik.


c) Alacsony akkukapacitás

A fülhallgatók akkujának töltési szintje 20%-ra esik, a fülhallgatók LED jelzője (6) elkezd pirosan villogni és elhangzik a "low battery, please charge" (merülő akku, kérem töltse) üzenet.

- Ha az akku kapacitása teljesen lemerül, a fülhallgató LED jelzői (6) kéken villogni kezdenek és a "power off" (kikapcsol) üzenet hallható, mielőtt a fülhallgatók maguktól kikapcsolnának.

Így hordja a fülhallgatókat

Helyezze be a fülhallgatókat a fülébe és addig forgassa őket, amíg azok kényelmesen ülnek. Biztonságosan kell illeszkedniük és nem csúszhatnak el. A szállítás egy pár kisebb méretű fülbetétet is tartalmaz.



A fülbetétek cseréje

Úgy cserélheti ki a fülbetétet, hogy azt óvatosan lehúzza majd az újat ráhúzza. Győződjön meg arról, hogy az fixen a helyén van, mielőtt behelyezi a fülébe.

Bluetooth kapcsolat

- Ha a fülhallgatók 3 percen belül nem csatlakoznak egy készülékhez, automatikusan kikapcsolnak.
- Ügyeljen arra, hogy a fülhallgatókat mindig csak egy készülékhez csatlakoztassa.
- Gondoskodjon arról, hogy a csatlakozó készülék Bluetooth funkciója be legyen kapcsolva.
- Vegye ki ezután a két fülhallgatót a töltő tokból. Ekkor a fülhallgatók LED jelzői (6) folyamatosan villogítani kezdenek, ezzel jelzik, hogy bekapcsolt állapotban vannak.
- A fülhallgatók automatikusan csatlakozó üzemmódba kerülnek, miután kivesszük őket a töltő tokból.
- Ha a töltő tok akkujja lemerült, manuálisan kapcsolja be a fülhallgatókat a csatlakozás elindításához. Csatolás elindítása. Ehhez információk a következő fejezetben találhatók: „Kezelés” a) pont: „Be-/kikapcsolás”.
- Helyezze be a két fülhallgatót a fülébe.
- Végül hívja elő a készüléke Bluetooth funkcióját és válassza ki a rendelkezésre álló csatlakozható listából az „RF-BTK-150”-t.
- A két LED jelző (6) ekkor elkezd kéken villogni, ezzel azt jelzik, hogy a fülhallgatók sikeresen csatlakoztak.
- Emellett a „connected” (csatlakozva) bemondás is elhangzik, ami akusztikusan is igazolja a sikeres csatlakoztatást.
- Ha az első beállítást és a csatlakoztatást egyszer sikeresen elvégezte a fülhallgatók a következő bekapcsoláskor automatikusan kapcsolatot teremtenek a készülékkel. Az automatikus csatlakoztatás elöljárata viszont, hogy a készüléke Bluetooth funkciója már a bekapcsolás előtt aktív legyen.



Kezelés

a) Bekapcsolás/kikapcsolás

Automatikus

- Helyezze be a fülhallgatókat a töltő tokba, ekkor azok automatikusan kikapcsolnak.
- Vegye ki a fülhallgatókat a töltő tokból, ekkor azok automatikusan bekapcsolnak.

→ Ugyan a fülhallgatók akkor is töltődnek, ha a tok fedele nyitva van, mégis ajánlott azt mindig zárva tartani, hogy a fülhallgatókat megóvjuk a sérülésektől.

Manuális

- A fülhallgatókat ehhez először ki kell venni a töltő tokból.
- Bekapcsolás: Tartsa a többfunkciós gombot (5) mindkét fülhallgatón kb. 3 másodpercig nyomva. – Mindkét LED jelző (6) elkezd ekkor kéken villogni majd végül kialszanak.
→ Ugyanekkor a „power on” (bekapcsol) szöveges üzenet is hallható.
 - Kikapcsolás: Tartsa a többfunkciós gombot (5) mindkét fülhallgatón kb. 5 másodpercig nyomva. – Mindkét LED jelző (6) elkezd ekkor pirosan villogni majd végül kialszanak.
→ Ugyanekkor a „power off” (kikapcsol) szöveges üzenet is hallható.

b) Hívások és zenelejátszás

Hívások

- Bejövő hívás fogadása: Nyomja meg a bal vagy a jobb fülhallgató többfunkciós gombját (5).

→ A jobb beszédminőség érdekében vegye ki a jobb oldali fülhallgatót a füléből, és tartsa a szájához. A bal oldali fülhallgató bekapcsolva marad, hogy továbbra is jól hallhassa a hívó felet, miközben a jobb oldali mikrofonnak csak a mikrofonja aktív.

- Hívás befejezése: Nyomja meg a bal vagy a jobb fülhallgató többfunkciós gombját (5).
- Bejövő hívás elutasítása: nyomja meg kétszer a bal vagy jobb oldali fülhallgató többfunkciós gombját (5).
 - Tárcsázás megszakítása: Nyomja meg a bal vagy a jobb fülhallgató többfunkciós gombját (5).
 - Váltás funkció: Nyomja meg a bal vagy a jobb fülhallgatón egymás után kétszer a többfunkciós gombot (5), hogy beszélgetés közben igény szerint a mobil készülék és a fülhallgató között átváltsón.

Zenelejátszás

- Lejátszás/szünet: Nyomja meg a bal vagy a jobb fülhallgató többfunkciós gombját (5).

→ Lehetőség van mindkét fülhallgatóval vagy csak a jobb fülhallgatóval a fülben zenét hallgatni.

- Következő zeneszám: Nyomja meg kétszer a bal fülhallgató többfunkciós gombját (5).
- Előző zeneszám: Nyomja meg kétszer a jobb fülhallgató többfunkciós gombját (5).

c) Hangasszisztens

Attól függően, hogy melyik készülékhez csatlakoznak a fülhallgatók, használhatja a Google (Google Assistant) vagy az Apple (Siri) hangasszisztensét. Az egyik hangasszisztens aktiválásához tartsa egyszerűen lenyomva a bal vagy jobb fülhallgató többfunkciós gombját (5)

addig, amíg egy sípoló hangot hall.

→ Ügyeljen arra, hogy a hangasszisztent először aktiválja a csatolt mobil készüléken. Az információkat ennek az eljárásnak keresztülviteléhez megtalálja a mobil készüléke használati útmutatójában.

d) A fülhallgatók gyári beállításainak visszaállítása

Miután a fülhallgatók gyári beállításait visszaállította, azokat ismét csatlakoztatnia kell a Bluetooth készülékéhez. Ez akkor ajánlott, ha a kapcsolat a bal és jobb fülhallgató között, vagy a Bluetooth készülékkel nem megfelelő. További információk erről a "Bluetooth kapcsolat" és "A problémák kezelése" fejezetekben található.

- Először kapcsolja ki manuálisan a fülhallgatókat.
- Tartsa mindkét fülhallgatón lenyomva a többfunkciós gombot (5) kb. 10 másodpercig, amíg a két LED jelző (6) piros/kék váltakozással villogni kezd, majd ismét kialszik.
- A fülhallgatók gyári beállításai ezután visszaállnak.

A problémák kezelése

Probléma	oka	javaslat a megoldásra
A fülhallgatók nem reagálnak gombnyomásra.	Az akku kapacitása lemerült.	Töltse fel az akkut.
	A hangerő minimumra van állítva.	Növelje a hangerő szintet.
	Már nincs kapcsolat a készülékkel.	Ismételje meg a csatlakoztatási folyamatot.
Nincs hang.	A Bluetooth hatótávolságot túllépte.	Csökkentse a távolságot a fülhallgatók és a Bluetooth készülék között.
	További olyan készülékek vannak a közelben, amik befolyásolják a rádiójelet átvitelt.	Tartson nagyobb távolságot azoktól a készülékektől, amik zavart kelthetnek (pl. elektromotorok, fénycsöves lámpák, mikrohullámú sütők).

Probléma	oka	javaslat a megoldásra
Nem lehetséges a csatlakozás a Bluetooth készülékkel.	A csatolandó készülék Bluetooth funkciója ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a készüléke Bluetooth funkcióját. Vegye figyelembe, hogy a fülhallgatók mindig csak egy készülékkel csatlakoztathatók. Ha egy másik olyan készülék van hatótávolságon belül, amivel már létre lett hozva kapcsolat, először le kell választani erről a készülékről a fülhallgatókat.
	A fülhallgatók már egy másik készülékhez csatlakoznak.	Távolítsa el a „RF-BTK-150” készüléket a Bluetooth kapcsolatokat listájáról, állítsa vissza a gyári beállításokat és csatlózza a fülhallgatókat végül egy másik készülékhez. További információk a "Kezelés" fejeletben a "d) A fülhallgatók gyári beállításainak visszaállítása" és a "Bluetooth kapcsolat" pontok alatt található.
Nem hozható létre kapcsolat a készülék és a fülhallgatók között.		Távolítsa el a „RF-BTK-150” készüléket a Bluetooth kapcsolatokat listájáról, állítsa vissza a gyári beállításokat és csatlózza a fülhallgatókat végül egy másik készülékhez. További információk a "Kezelés" fejeletben a "d) A fülhallgatók gyári beállításainak visszaállítása" és a "Bluetooth kapcsolat" pontok alatt található.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le az adót az áramellátó hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek a készülékház sérüléséhez és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- Használjon száraz, szálmentes kendőt a készülékház tisztításához.

Megfeleléségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.

→ Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való kattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfeleléségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Eltávolítás



Az elektromos készülékek értékes alapanyagoknak tekintendők, így ezek nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált elektromos készüléket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

a) Töltő tok

Bemeneti feszültség/áram..... 5 V/DC, mikro USB útján
Akku..... LiPo, 3,7 V
Akku kapacitás..... 350 mAh
Töltési időtartam..... 2,5 óra
Méret:..... 94 x 37 x 30 mm (H x Sz x Ma)
Súly..... 38 g

b) Fülhallgatók

Akku..... LiPo, 3,7 V
Akku kapacitás..... 50 mAh
Töltési időtartam..... 2,5 óra
Frekvenciatartomány..... 20Hz – 20 kHz
Hangszóró impedancia..... 32 Ω
Hangszóró átmérő..... Φ 8 mm
Hangnyomás..... max. 93 dB
Lejátszási- vagy beszédirő..... kb. 5 óra
Egyidőben csatlakoztatható készülékek..... 1
Bluetooth..... Fülhallgatók neve: RF-BTK-150
Verzió: 5.0
Profil: BC, AAC
HF frekvencia..... 2,402 – 2,480 GHz
Adóteljesítmény -4 ... +6 dB
Adó hatótávolság..... max. 15 m
Fülbetétek mérete..... kicsi, nagy
Mikrofon..... Impedancia: 1 kHz, 400 Ω
Frekvenciatartomány: 100 Hz – 10 kHz
THD: <1 %
Kivitel: kondenzátor
Méret:..... 28 x 18 x 22 mm (H x Sz x Ma)
Súly..... 4,5 g (egyenként)

c) Általános

Töltőkábel..... A típusú USB-ről B típusú mikro USB-re
Vezeték hossz..... kb. 220 mm
Üzemeltetési feltételek..... 0 ... +55 °C, 20 – 90 % rel. páratart. (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek..... -20 ... +65 °C, 20 – 90 % rel. páratart. (nem kondenzálódó)

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, a fordítás jogát is beleértve, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való rögzítés csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Utánnomás tilos, kivonatok formájában is. A jelen publikáció megfelel a nyomtatás idején érvényes műszaki fejlettségi szintnek.