

**Klippon K (custodia vuota in alluminio)
MOPL K41 STAHL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Abbildung ähnlich

Il marchio Klippon® è sinonimo da tempo di competenza e qualità nelle custodie, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni chiavi in mano personalizzate per applicazioni industriali standard e applicazioni in zone a rischio d'esplosione.

Prodotti in continuo miglioramento per tutte le esigenze applicative: questo è l'obiettivo che Weidmüller persegue con la modernizzazione e l'aggiornamento della serie di custodie Klippon® K. A prescindere dal tipo di applicazione richiesta, Weidmüller è in grado di fornire una vasta gamma di custodie in alluminio in grado di soddisfare ogni esigenza dei suoi clienti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MOPL K41 STAHL
Nr.Cat.	3073070000
Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 104 mm, Larghezza: 109 mm, Profondità: 2 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento
GTIN (EAN)	4008190858001
CPZ	1 Pezzo

Klippon K (custodia vuota in alluminio) MOPL K41 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	109 mm	Larghezza (pollici)	4,291 inch
Posizione verticale	104 mm	Altezza (pollici)	4,094 inch
Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Larghezza di fissaggio	95 mm	Altezza di fissaggio	52 mm
Peso netto	150 g		

PE70 Dati Generali

Spessore materiale	2 mm	Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
Superficie	zincato	Resistenza agli urti	10.00 J

Dati generali Accessori

Altezza di fissaggio	52 mm	Larghezza di fissaggio	95 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata	Spessore materiale	2 mm
Superficie	zincato	Tipo di fissaggio	se avvitato

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD