

**Klippon K (custodia vuota in alluminio)  
MOPL K5 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Il marchio Klippon® è sinonimo da tempo di competenza e qualità nelle custodie, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni chiavi in mano personalizzate per applicazioni industriali standard e applicazioni in zone a rischio d'esplosione.

Prodotti in continuo miglioramento per tutte le esigenze applicative: questo è l'obiettivo che Weidmüller persegue con la modernizzazione e l'aggiornamento della serie di custodie Klippon® K. A prescindere dal tipo di applicazione richiesta, Weidmüller è in grado di fornire una vasta gamma di custodie in alluminio in grado di soddisfare ogni esigenza dei suoi clienti.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | MOPL K5 STAHL                                                                                                                                                                                                  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">3073080000</a>                                                                                                                                                                                     |
| Versione   | Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 110 mm, Larghezza: 150 mm, Profondità: 2 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato, argento |
| GTIN (EAN) | 4008190858018                                                                                                                                                                                                  |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                                                                                        |

## Klippon K (custodia vuota in alluminio) MOPL K5 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Dati tecnici

#### Dimensioni e peso

|                        |        |                      |            |
|------------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza              | 150 mm | Larghezza (pollici)  | 5,905 inch |
| Posizione verticale    | 110 mm | Altezza (pollici)    | 4,331 inch |
| Profondità             | 2 mm   | Profondità (pollici) | 0,079 inch |
| Larghezza di fissaggio | 138 mm | Altezza di fissaggio | 55 mm      |
| Peso netto             | 209 g  |                      |            |

#### PE70 Dati Generali

|                    |         |                      |                            |
|--------------------|---------|----------------------|----------------------------|
| Spessore materiale | 2 mm    | Materiale            | Lamiera d'acciaio, zincata |
| Superficie         | zincato | Resistenza agli urti | 10.00 J                    |

#### Dati generali Accessori

|                      |                            |                        |             |
|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| Altezza di fissaggio | 55 mm                      | Larghezza di fissaggio | 138 mm      |
| Materiale            | Lamiera d'acciaio, zincata | Spessore materiale     | 2 mm        |
| Superficie           | zincato                    | Tipo di fissaggio      | se avvitato |

#### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000318    | ETIM 4.0   | EC002620    |
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 5.1 | 27-18-92-07 |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.0 | 27-40-06-39 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

#### Approvazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

#### Downloads

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |