

## Használati útmutató

### PS-750 Zsebmérleg

Rend. szám: 2180167

#### Rendeltetészerű használat

Ez a termék olyan tárgyak mérésére alkalmas, amik összsúlya nem haladja meg a 750 g-t. A tápellátást 2 db gombaelem biztosítja.

A termék nem használható sem gyógyászati, sem kereskedelmi célokra. A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja szabadban. Nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Harmadik személynek csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. A benne szereplő cégnevek és termék megnevezések az aktuális tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

#### A szállítás tartalma

- Mérleg
- Zárófedél
- 2x 3 V CR2032 gombaelem
- Használati útmutató

#### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról:

[www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) linkről, vagy skenelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



#### A szimbólumok magyarázata

A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.

#### Biztonsági tudnivalók

**Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.**

##### a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéssel, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzektől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
  - látható sérülései vannak,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Rázkódások, ütések vagy leesés már kis magasságból is tönkreteszhetik a terméket.

#### Kezelőszervek



- 1 A mérőtálca
- 2 UNIT gomb  
A világítás kapcsológombja
- 3 kijelző
- 4 Elementártárcsa (alul)  
Be-/kikapcsoló
- 5 gomb
- 6 Tára-gomb
- 7

#### Használat

Első használat előtt távolítsa el az elemcsigetelő csíkot.



##### a) Az elemek behelyezése/cseréje

- Távolítsa el az elemtartó fedelét (5). Használjon csillagcsavarhúzózt és azzal csavarja ki a csavart.
- Helyezzen be 2 db gombaelemet és ügyeljen az elemtartóban jelzett polarításokra.
- Tegye vissza a helyére az elemtartó fedelét (5) és a rögzítő csavart.

Ha „LO” jelenik meg az LCD kijelzőn, cserélje ki az elemeket (4).

##### b) A mérlegelés menete

- Helyezze a mérleget egy stabil, vízszintes és sima felületre.
- Aztán óvatosan nyissa fel a mérleg fedelét. ~~Használat~~ után csukja le a fedelet.
- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a **(6)** -t és várja meg, amíg „0,00” jelenik meg a kijelzőn. Ha más érték jelenik meg a kijelzőn, nyomja meg a **TARE (7)** gombot
- Az egyes súlyegységek (gn, oz, ozt, dwt, g, ct) közötti átváltáshoz nyomja meg a **UNIT (2)** gombot.
- Helyezze a mérendő tárgyat a mérőfelületre (1). Ha a tárgy súlya meghaladja a mérési tartományt, az „O” jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn (4). Ilyen esetben azonnal vegye le a tárgyat a mérőtálcáról.
- A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg a **(6)** gombot.

Használat hiányában a mérleg kb. 2 perc után automatikusan kikapcsol.

##### c) A tara funkció



A mérési kapacitás magába foglalja a mérőedényt is. Ezért ajánlott a lehető legkönnyebb mérőedényt használni.

A tara funkció olyan esetekre való, amikor a mérésnél egy edényt is használunk és a benne lévő tárgy nettó súlyát akarjuk megmérni. A tara funkció lényege, hogy lenullázza a kitarázott edény súlyát.

- A mérleg bekapcsolásához nyomja meg a **BE/ON (6) gombot** és és utána helyezzen egy üres mérőedényt (tál, kosár stb.) a mérőfelületre (1). Várjon, amíg az LCD kijelző (4) pontosan beáll mért értékre.
- Ekkor nyomja meg a **TARE (7)** gombot A kijelzőn ekkor „0,00” érték fog megjelenni, ami már tartalmazza a mérőedény súlyát.
- Helyezze ekkor a mérendő tárgyat a mérőedénybe. A kijelzett súly csak a tárgy nettó súlya lesz, amit éppen lemért.
- Ha mérőedény nélkül szeretné folytatni a mérést, akkor vegye le a mérőedényt a mérlegről. **(1)** és nyomja meg a **TARE (7)** gombot

#### Ápolás és tisztítás

- A termék egy esetleges elemcserén és az esetenkénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához csak egy száraz, szálmentes kendőt használjon.

#### Eltávolítás

##### a) A készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szeméthez! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az elemeket, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el őket.

##### b) Elemek



Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és akku leadására; tilos őket a háztartási szeméttel együtt eltávolítania!

A károsanyag tartalmú elemek az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemen látható pl. a balra ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók a lakóhely gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

#### Műszaki adatok:

Áramellátás: gombaelemről (vele szállítjuk)  
 Üzemi feszültség.....< 15 mA  
 Mérési tartomány.....2 – 750 g  
 Felbontás.....0,1 g  
 Kikapcsoló automatika.....1 perc  
 Mértékegységek.....gn, oz, ozt, dwt, g, ct  
 Üzemi feltételek.....0 bis +40 °C, 20 – 80 % rF (nem kondenzálódó)  
 A tárolási feltételekhez:.....0 bis +40 °C, 20 – 80 % rF (nem kondenzálódó)  
 LCD (Sz x Ma) .....38 x 18 mm  
 Méret (H x Szé x Ma)....130 x 63 x 20 mm

Súly.....Súly..... 146 g (elemek nélkül)

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, a fordítás jogát is beleértve, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adattfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Utánnyomás tilos, kivonatok formájában is. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.