



ATR 400 / ATT 400

Idegenvezetői rendszerek



Használati útmutató

1. Tartalomjegyzék

1. Tartalomjegyzék	2
2. A csomag tartalma	2
3. A készülékek áttekintése	3
3.1. Nyomógombok és funkciók	3
4. A készülék kezelése	4
4.1. Töltés	4
4.2. A készülékek be-/kikapcsolása	4
4.3. A fülhallgató / mikrofon csatlakoztatása	4
4.4. A hangerő beállítása	4
4.5. Csoportok létrehozása / a vevőkészülékek kezelése	4
4.6. Manuális csatornaválasztás	5
5. Műszaki adatok	5
6. Jótállás és újrahasznosítási információk	6
7. CE-megfelelőségi nyilatkozat	6
8. Szervízcím	6

2. A csomag tartalma

Az alábbi tartozékok találhatók az Albrecht Tourist Guide készülékekben:

Albrecht ATR 400 vevőkészülék a vendégek számára:

- ATR 400 vevőkészülék
- Fejhallgató
- Hordpánt


Albrecht ATT 400 idegenvezetői adókészülék:

- ATT 400 adókészülék
- Mikrofon nyakpánttal
- Hordpánt
- Övcsipesz

3. A készülékek áttekintése

Alaposan ismerje meg a készülék valamennyi funkcióját.

3.1. Nyomógombok és funkcióik



4. A készülék kezelése

4.1. Töltés

Az első használat előtt tölts fel az akkut teljesen. A teljesen lemerült készülékeknek kb. 3-4 órára van szükségük a teljes feltöltésig. A készülékeket a töltés idejére ki kell kapcsolni. A piros LED a töltési folyamat közben villog, és a töltési folyamat után abbahagyja a villogást.

4.2. A készülékek be-/kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg az „**ON/OFF**” kapcsolót a készülék alsó részén, jobb oldalon.

A kijelzőn megjelenik az aktuális jelerősség, az akku töltöttségi állapota, a hangerő és a csatorna.

4.3. A fülhallgató / mikrofon csatlakoztatása

Vendégek vevőkészüléke: Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülék tetején az „**EAR**” aljzatba. Vegye figyelembe, hogy csak az eredeti fejhallgatók használhatók.

Adókészülék: Csatlakoztassa a mikrofon csatlakozódugóját a készülék tetején a „**MIC**” aljzatba.

4.4. A hangerő beállítása

A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a „**Vol-**” gombot.

A hangerő növeléséhez nyomja meg a „**Vol+**” gombot.

A vevő maximális hangereje a 9. fokozat.

A hangerő beállításnak az adókészüléken nincs funkciója

4.5. Csoportok létrehozása / vevőkészülékek kezelése

(csak az ATT400 idegenvezetői adókészüléken áll rendelkezésre)

Mielőtt hozzákezd a vevőkészülékek és adókészülékek használatához, létre kell hoznia a csoportot. Kapcsoljon be minden készüléket, amelyeket egy csoporthoz szeretne hozzárendelni.

Válasszon ki egy csatornát az ATT400 adókészüléken, amely jelenleg nincs használatban (pl. ha több turistacsoportja van egy múzeumban).

Győződjön meg róla, hogy a csoportjának minden vevőkészüléke a 150 m hatótávolságon belül van. Tartsa 5 másodpercig lenyomva a „**FUN**” gombot. Az összes vevőkészülék csatornája automatikusan átáll az adókészüléken kiválasztott csatornára. Ekkor az összes vevőkészülék hozzá van rendelve a csoporthoz.

Ha egy vagy több turista véletlenül csatornát váltott, és már nem hallja az idegenvezetőt, akkor tartsa ismét 5 másodpercig lenyomva a „**FUN**” gombot, ez ismét szinkronizálja az összes vevőkészüléket a csatornára.

Vegye figyelembe:

- Minden vevőkészülék, amely már hozzá volt rendelve egy csoporthoz, csak az eredeti adókészülékkel kezelhető. Más adókészülékek kezelési funkciói nem érintik ezeket az egységeket.
- SOHA ne használja ugyanazt a csatornát ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen lévő különböző csoportokra.

4.6. Manuális csatornaválasztás

Normál esetben az idegenvezető az adókészüléken keresztül állítja a csatornákat, és nincs szükség manuális csatornaállításra. Ha ez mégis szükségessé válna, akkor ez az alábbi módon lehetséges:

- 1.) Nyomja meg a „**SET**” gombot. A képernyőn villog a „**SET**” kijelzés.
- 2.) Válasszon ki egyet a rendelkezésre álló 50 csatornából a „**Vol-**” vagy a „**Vol +**” gombbal.
- 3.) Nyomja meg a „**FUN**” gombot a kiválasztott csatorna jóváhagyásához.

5. Műszaki adatok

ATR 400 vevőkészülék	
Frekvenciatartomány	2,4GHz: 2400 - 2480 MHz
Hatótávolság	max. 200m
Csatornák	50
Fejhallgató érzékenysége	75dB
Fejhallgató impedanciája	32 Ohm (ellenállás)
Fejhallgató teljesítménye	0,5W
Akkutípus	Beépített lítiumakku
Akku működési ideje	18-20 óra teljes feltöltés után
Akku jellemzők	3,7V / 1000mAh / fogyasztott áram: 40 - 50mA
Érzékenység	-102dbm
Frekvenciamenet	50 Hz - 12 KHz
Méret	86x50x19mm
Tömeg	50g

ATT 400 adókészülék	
Frekvenciatartomány	2,4GHz: 2400 - 2480 MHz
Hatótávolság	max. 200m
Csatornák	50
Mikrofon érzékenysége	-38dB
Mikrofonimpedancia	32 Ohm
Mikrofon frekvenciamenet	75 Hz - 8 KHz
Akkutípus	Beépített lítiumakku
Akku működési ideje	8-10 óra teljes feltöltés után
Akku jellemzők	3,7V / 1500mAh / fogyasztott áram: 170-200mA
Kimeneti teljesítmény	10mW
Frekvenciamenet	50 Hz - 12 KHz
Méret	86x50x19mm
Tömeg	68g

6. Jótállás és újrahasznosítási információk

Jogszabályi kötelességünk minden készülékhez mellékelni a hulladékkezeléssel, jótállással és az EU-megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos információkat a különböző országokban történő felhasználásra vonatkozó rendelkezésekkel együtt. Részletesebb információk a következő oldalakon találhatók.

2 év jótállás a vásárlás dátumától

A gyártó/kereskedő erre a termékre két év jótállást vállal a vásárlás dátumától. Ez a jótállás minden olyan hibára kiterjed, amely hibás szerkezeti elemek vagy hibás funkciók következtében a jótállási időtartam alatt fellép, de nem vonatkozik olyan hibákra, amelyek a normál elhasználódás miatt következnek be, pl. lemerült elemek, karcok, karcok a kijelzőn, a készülékház sérülései, sérült antenna, valamint külső tényezők, pl. korrózió, túlfeszültség, szakszerűtlen külső tápellátás vagy nem hozzávaló tartozékok alkalmazása következtében fellépő hibák. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra szintén nem terjed ki a jótállás.

Jótállási igény esetén forduljon a kereskedőjéhez. A kereskedő megjavítja, vagy kicseréli a terméket, vagy továbbküldi a hivatalos szervizközpontba.

Közvetlenül szervizpartnerünkhöz is fordulhat. Kérjük, a készülékhez mellékelje a vásárlási bizonylatot, és írja le olyan részletesen a hibát, amennyire csak lehetséges.

7. CE-megfelelőségi nyilatkozat

Szabványok és irányelvek



Az Alan Electronics GmbH ezennel kijelenti, hogy az ATR400 / ATT400 rádiós készülékek megfelelnek a 2014/53/EU rendeletnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

8. Szervizcím

Műszaki forródrót (a Németországban eladott készülékekre)

ALAN Electronics GmbH

Szerviz

Daimlerstraße 1k

D-63303 Dreieich

Vegye fel a kapcsolatot telefonon a műszaki forródrótunkkal a +49 (0) 6103/9481 - 66 számon (normál díjszabás a német vezetékes hálózatban), vagy írjon nekünk e-mailt a következő e-mail címre:

service@alan-electronics.de

Műszaki kérdések esetén forduljon a forródrótunk valamelyikéhez: A telefonhívás előtt készítse elő a készüléket és a használati útmutatót az esetleges kérdések esetére.

Nyomatási hibák joga fenntartva.

A használati útmutatóban található adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatók.