

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le custodie FieldPower® sono estremamente robuste e soddisfano i requisiti della più alta classe di infiammabilità UL: 5 VA.

- Il modulo per guida di supporto "TS 35 PT6" e l'unità di contatto PT6 sono semplici da innestare.
- Le guarnizioni reclinabili consentono anche l'utilizzo di cavi preconfezionati.
- Le versioni con coperchio alto consentono l'installazione del dispositivo. Per le guarnizioni cavo consultare la sezione "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Disponibile fino a	2012-09-15
Tipo	BG GHDE 10P REG
Nr.Cat.	8000007627
Versione	Custodie, IP54, policarbonato, GF 10
GTIN (EAN)	4050118116403
CPZ	1 Pezzo

BG GHDE 10P REG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 715 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	40 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...40 °C		

PN40 Dati Generali

Alogeni	No	Grado di protezione	IP54
Materiale isolante	policarbonato, GF 10	Silicone	No
Colori	Nero	Classe d'infiammabilità UL 94	5VA
Allegato coperchio	Viti con testa a croce PZ2	Coppia di serraggio delle viti coperchio	2 Nm

Indicazioni generali - Spine

Classe d'infiammabilità UL 94 5VA

Dati tecnici per il montaggio degli apparecchi

Colore del materiale coperchio ribaltabile	trasparente	Materiale isolante del coperchio ribaltabile	policarbonato
Numero massimo di moduli REG installabili (18 mm)	6	Potenza dissipata integrabile	Vedere strumenti di progettazione

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000214	ETIM 6.0	EC000747
eClass 6.2	27-14-98-90	eClass 7.1	27-14-24-09
eClass 8.1	27-14-24-09	eClass 9.0	27-18-22-04
eClass 9.1	27-18-92-90		

DownloadsOmologazione/Certificato/Documento di conformità [FieldPower](#)

BG GHDE 10P REG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Disegni

