

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Connettori SnapIn secondo IEC 61076-3-106 Var.6 in
plastica incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
Nr.Cat.	8808450000
Versione	Flangia di montaggio, Flangia di raccordo, diritta, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 42 g

Temperature

Temperatura d'esercizio, max. 70 °C

Temperatura d'esercizio, min. -40 °C

Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	RJ45
Descrizione articolo		Struttura	Flangia di montaggio con telaio e modulo RJ45 femmina-femmina
	Flangia di raccordo, diritta		
Colori	Grigio chiaro	Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0
Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Tipo di montaggio	Armadio elettrico, Distribution box	Schermatura	contatto schermatura a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 var. 6, IEC 60603-7-5	N° certificato (GERMLLOYD)	33451-06
--------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval Germanischer Lloyd

Data di creazione 30 luglio 2019 11.14.03 CEST

Versione catalogo 19.07.2019 / Con riserva di modifiche tecniche

**Industrial Ethernet
IE-XM-RJ45/RJ45-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato**