

**Utensili  
AM 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	AM 35
Nr.Cat.	<a href="#">9001080000</a>
Versione	Utensili, Utensili di sguainatura, Cavi a sezione tonda in PVC
GTIN (EAN)	4008190208011
CPZ	1 Pezzo

**Foglio dati**

**Utensili  
AM 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

**Dimensioni e peso**

Larghezza	53 mm	Larghezza (pollici)	2,087 inch
Posizione verticale	174 mm	Altezza (pollici)	6,85 inch
Profondità	33 mm	Profondità (pollici)	1,299 inch
Peso	129 g	Peso netto	127,73 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Utensili di spellatura**

Diametro del conduttore min.	25 mm	Diametro del conduttore, max.	35 mm
Profondità di taglio	regolabile fino a 4,5 mm	Tipo di cavo	Cavi a sezione tonda in PVC

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Approvazioni**

Omologazioni



**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Foglio dati**

**Utensili  
AM 35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**

---

