

**Utensili da taglio
KTF 36**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Adatto per tagliare i cavi in spazi ristretti
- Grande maneggevolezza
- Minima forza manuale richiesta
- Possibilità di sbloccaggio in qualsiasi posizione di taglio
- Non adatto a cavi in acciaio, cavi con armatura in acciaio, leghe d'alluminio e conduttori in rame trafilato a freddo
- Non tagliare conduttori sotto tensione

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KTF 36
Nr.Cat.	9002190000
Versione	Utensili da taglio ,Tagliacavi frontale ,35mm ,Kupfer- und Aluminium
GTIN (EAN)	4008190066345
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

Utensili da taglio KTF 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	360 mm	Larghezza (pollici)	14,173 inch
Posizione verticale	150 mm	Altezza (pollici)	5,905 inch
Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1,969 inch
Peso	1.918 g	Peso netto	1.642,78 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Versione meccanico, utilizzo con una sola mano

PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavo in alluminio - semirigido, max (kcmil)	600 kcmil	Cavo in alluminio - semirigido, max (mm ²)	300 mm ²
Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	35 mm	Cavo in rame - flessibile, max.	300 mm ²
Cavo in rame - flessibile, max. (kcmil)	600 kcmil	Cavo in rame - semirigido, max.	300 mm ²
Cavo in rame - semirigido, max. (kcmil)	600 kcmil	Cavo in rame, max. Ø	35 mm
Diametro del conduttore, max.	36 mm	Tipo di cavo	Cavi in rame e alluminio

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-90-11		

Approvazioni

Omologazioni






Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Foglio dati**Utensili da taglio
KTF 36**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

-
-  Cu + Al: max. 35 mm
 -  Cu: max. 300 mm²
Al: max. 300 mm²
 -  Cu: max. 300 mm²
-
-
-